



Artikelnummer: 1.31.045

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

zum Aufnehmen/Transportieren von 200 l-Fässern,
bedienungsfreundliche Pumpe mit Fußhebel,
sicheres und genaues Absenken möglich,
die Beine sind an Europaletten angepasst.

Lackiert in blau RAL 5010

Maße ca.:

Rahmenbreite außen: 960 mm

Rahmenbreite innen: 870 mm

Höhe min./max.: 1410/1915 mm

Länge komplett: 850 mm

Länge der Beine: 570 mm

Höhe der Beine: 65 mm

2 feste Rollen mit D = 65 mm

2 schwenkbare Rollen mit D = 80 mm

Hubhöhe: 700 mm

Tragfähigkeit: 300 kg

Gewicht: 67 kg

Handelswarekategorie	Transport und Handling
Handelsware-Filter	Fässer
Außenbreite	960 mm
Außentiefe	850 mm
Außenhöhe	1410 mm
Gewicht (Produkt)	90 kg