




Numéro d'article: 1.41.308

**Gamme de produits**

Équipement de  
sécurité

**Catégorie de produit**

Dim.: env. 2700 x 1300 x 205 mm (L x P x H en mm),

volume collecté: 210 l

épaisseur de matériau: 3 mm

avec caillebotis galvanisé amovible,

glisses de réglage: hauteur 100 mm,

charge admissible: 1600 kg.

Convenant pour les liquides combustibles F+, F et

les liquides polluant d'eau WGK 1 - 3.

Attestations:

Déclaration de conformité (ÜHP)

selon StawaR, testées selon TÜV.

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Catégorie de marchandises</b> | Bacs de rétention |
| <b>Filtre pour marchandises</b>  | acier             |
| <b>Largeur extérieure</b>        | 1300 mm           |
| <b>Profondeur extérieure</b>     | 2700 mm           |
| <b>hauteur extérieure</b>        | 205 mm            |
| <b>Poids (produit)</b>           | 207 kg            |