



Numéro d'article: 11.50.200

Gamme de produits

Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

pour liquides industriels
liant non-tissé d'une structure
de microfibres en polypropylène
Dimensions: env. 800 mm x 40 m
perforation verticale, tous les 500 mm
capacité max.: 162 l par conditionnement
Nous recommandons à utiliser le surface lisse
non tissé comme support de travail.

Catégorie de marchandises

Produits d'urgence

Filtre pour marchandises

Absorbants et liants

Poids (produit)

8,5 kg