



Numéro d'article: 11.51.200

**Gamme de produits**

Équipement de  
sécurité

**Catégorie de produit**

pour liquides industriels  
liant non-tissé d'une structure  
de microfibres en polypropylène  
Dimensions: env. 800 mm x 40 m  
perforation verticale, tous les 500 mm  
capacité max.: 162 l par conditionnement.  
Nous recommandons à utiliser le surface lisse  
non tissé comme support de travail.

**Catégorie de marchandises**

Produits d'urgence

**Filtre pour marchandises**

Absorbants et liants

**Poids (produit)**

12,5 kg