



Artikelnummer: 2.00.320-1

**Produktbereich**

Sicherheitsausstattung

**Produktkategorie**

ATEX-konform CE Ex II (3) [c II B T4],

Zone 2 im Luftstrom

bestehend aus:

Stahlblechgehäuse in Silber mit Perlglimmer-Effekt

integriertes, modernes LED-Display "Blue Mode",

steckerfertiger Anschluß an die 230V / 50Hz

Spannungsversorgung mittels IEC-60320 C13

Kaltgerätestecker

integrierter Wechselstromventilator

Optische und akustische Alarmgebung bei Fehlern

Zwei potenzialfreie Kontakte (max. 24V/2A)

Geräuschpegel Lp5A 34 - 56 dB (A)

Funktionen:

Überwachung der Abluft und Spannungsversorgung

Interner Akku puffert bei Stromausfall für 4 h die  
Störungen

Display mit einfacher Störungsanzeige.

Abspeichern der letzten 50 Fehlermeldungen

Abluftvolumen elektronisch einstellbar

Geräuscharm.

<b>Handelswarekategorie</b>	Lüftungssysteme
<b>Handelsware-Filter</b>	Abluftsysteme
<b>Außenbreite</b>	310 mm
<b>Außentiefe</b>	260 mm
<b>Außenhöhe</b>	275 mm
<b>Gewicht (Produkt)</b>	16 kg