



Abluftüberwachung mit Ventilator
line

Artikelnummer: 2.00.322

Produktbereich
Produktkategorie

Sicherheitsausstattung

HW-Kategorie	Monitoring
--------------	------------

Allgemein

Linie	Abluftüberwachung mit Ventilator
HW-Filter	Abluftsysteme
CE-Konformität	ja

Technische Daten

Außenbreite ca.	310 mm
Außentiefe ca.	260 mm
Außenhöhe ca.	290 mm
Spannungsversorgung	230V - 50Hz - IEC 61439
Gewicht (Produkt) ca.	16 kg
Anschlusstecker Typ	Typ E+F: CEE 7/7
Potentialfreier Kontakt	ja - 2x

Zusatzausstattung

Überwachung Abluft	ja
--------------------	----

Sicherheitsausstattung-Allgemein

Produkt Material	Stahlblech
Produkt Farbe	Silber mit Perlglimmer-Effekt
Anzeige	ja - Fehleranzeige integriert

Sicherheitsausstattung-Zertifizierung

ATEX Konformität	CE Ex II (3) G [n T4]
Geräuschpegel	Geräuschpegel Lp5A 34 - 56 dB (A)

Sicherheitsaustattung-Überwachung

Überwachung Spannungsversorgung	ja
Alarmierung	ja - optisch und akustisch
IoT-Konnektivität	Funk - BT