



Filteraufsatz für Säuren und Laugen line

Artikelnummer: 2.00.398-S

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

HW-Kategorie	Lüftungssysteme
Linie	Filteraufsatz für Säuren und Laugen
HW-Filter	Filtersysteme
CE-Konformität	ja

Technische Daten

Außenbreite ca.	460 mm
Außentiefe ca.	415 mm
Außenhöhe ca.	325 mm
Spannungsversorgung	230V - 50Hz
Gewicht (Produkt) ca.	18 kg
Anschlussstecker Typ	Typ E+F: CEE 7/7
Potentialfreier Kontakt	ja
Überwachung Abluft	ja

Sicherheitsausstattung-Allgemein

Produkt Material	Stahlblech
Produkt Farbe	Silber mit Perlglimmer-Effekt
Anzeige	ja - LED
Aktivkohlefilter	ja - wechselbar
Filtermedium	Säuren und Laugen gem. Stoffliste
Partikelfilter	ja - wechselbar
Aktivkohlefilter Leistung	30% der Füllmenge der angegebenen Medien

Sicherheitsausstattung-Zertifizierung

ATEX Konformität	CE Ex II (3) G [n T4]
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG	ja
PTB Zulassung	ja - Nr. 14 ATEX D027
Geräuschpegel	Geräuscharm

Sicherheitsausstattung-Überwachung

Überwachung Filter	ja - Wechselintervall
Alarmierung	ja - optisch und akustisch
IoT-Konnektivität	Funk - BT

Sicherheitsausstattung-Zubehör

Produkt-Zubehör	2.00.399S
-----------------	-----------