



## CHEM line

Numéro d'article: 20-201267-050

### Gamme de produits

armoires de sécurité

### Catégorie de produit

Médias non  
inflammables

## Général

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>ligne</b>                | CHEM            |
| <b>Variante</b>             | tox             |
| <b>Taille</b>               | XL              |
| <b>Type de stockage</b>     | stockage passif |
| <b>Fonction</b>             | stocker         |
| <b>connexion d'aération</b> | oui             |

## Certification

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| <b>TÜV-Süd Certificat n°.</b>          | Z1A 012906 0526 |
| <b>TÜV-Süd type de Certificat</b>      | GS              |
| <b>TÜV-Süd High Quality Zertifikat</b> | Z2 012906 0513  |
| <b>DIN EN 16121/16122</b>              | oui             |

## Données techniques

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Largeur extérieure                             | 1194 mm |
| Profondeur extérieure                          | 612 mm  |
| hauteur extérieure                             | 2113 mm |
| capacité de charge max. par espace de stockage | 50 kg   |
| charge utile max.                              | 200 kg  |
| poids total max.                               | 313 kg  |
| Volume max. par emballage individuel           | 40 L    |
| capacité de retention                          | 46 L    |
| Poids (produit)                                | 113 kg  |

## Armoire

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Matériau du revêtement d'armoire | tôle d'acier |
| couleur de l'armoire             | RAL 7004     |

## Portes

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Nombre de portes                | 2                  |
| Type de porte                   | porte battante     |
| Matériau du revêtement de porte | tôle d'acier       |
| Couleur de la porte             | RAL 7004           |
| Commande de porte               | classique          |
| technique de porte              | classique          |
| poignée de porte                | poignée tournante  |
| serrure                         | serrure à cylindre |
| verrouillage                    | ouvert             |
| points de verrouillage          | 3 points           |

## aménagement

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Revêtement intérieur (couleur)  | tôle d'acier |
| Revêtement intérieur (matériau) | galvanisé    |
| bac de rétention au sol         | ferme        |
| étagère de stockage             | oui          |
| Niveaux de stockage (LE)        | 3            |
| espaces de stockage (LB)        | 3            |
| hauteur ajustable               | 552 mm       |