



## UTS line

Artikelnummer: 29-060957-001

**Produktbereich**

Sicherheitsschränke

**Produktkategorie**

Typ 90 - brennbare  
Flüssigkeiten

## Allgemein

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Linie</b>             | UTS              |
| <b>Variante</b>          | standard         |
| <b>Größe</b>             | M-5              |
| <b>Typ</b>               | 90               |
| <b>Lagerart</b>          | passive Lagerung |
| <b>Funktion</b>          | Lagern           |
| <b>Erdungsanschluss</b>  | ja               |
| <b>Lüftungsanschluss</b> | ja               |

## Prüfkriterien und Dokumentation

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>TÜV-Süd Zertifikat-Nr.</b>          | Z1A 012906 0521 |
| <b>TÜV-Süd Zertifikatsart</b>          | GS              |
| <b>TÜV-Süd High Quality Zertifikat</b> | Z2 012906 0513  |
| <b>DIN EN 14470-1</b>                  | ja              |
| <b>DIN EN 16121/16122</b>              | ja              |
| <b>CE-Konformität</b>                  | ja              |

## Technische Daten

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| <b>Außenbreite ca.</b>                | 889 mm |
| <b>Außentiefe ca.</b>                 | 494 mm |
| <b>Außenhöhe ca.</b>                  | 631 mm |
| <b>max. Traglast pro Lagerbereich</b> | 60 kg  |
| <b>max. Zuladung</b>                  | 60 kg  |
| <b>max. Gesamtgewicht</b>             | 195 kg |
| <b>max. Volumen Einzelbinde</b>       | 14 L   |
| <b>Auffangvolumen</b>                 | 16,4 L |
| <b>Gewicht (Produkt) ca.</b>          | 135 kg |

## Schrank

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Schrankverkleidung Material</b> | Stahlblech   |
| <b>Schrankfarbe</b>                | RAL 7035     |
| <b>Innenverkleidung Material</b>   | Dekorplatten |
| <b>Innenverkleidung Farbe</b>      | RAL 7035     |
| <b>Sockel</b>                      | klassisch    |
| <b>Sockelhöhe ca.</b>              | 35 mm        |
| <b>Sockelfarbe</b>                 | RAL 7015     |

## Türen

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Anzahl Türen            | 2                      |
| Türart                  | Flügeltür              |
| Türverkleidung Material | Stahlblech             |
| Türfarbe                | RAL 1018               |
| Türbedienung            | klassisch              |
| Türtechnik              | klassisch              |
| Türgriff                | Bügelgriff Nickel matt |
| Schloss                 | Zylinderschloss        |
| Verriegelung            | offen                  |
| Verriegelungspunkte     | 1-Punkt                |

## Innenausstattung

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Innenausstattung Material | Stahlblech       |
| Innenausstattung Farbe    | RAL 7035         |
| Bodenauffangwanne         | fest             |
| Bodenauffangwanne Einsatz | Lochblecheinsatz |
| Lagerebenen (LE)          | 1                |
| Lagerbereiche (LB)        | 1                |
| Einstellhöhe ca.          | 380 mm           |