



## UTS line

Numéro d'article: 29-060957-003

### Gamme de produits

armoires de sécurité

### Catégorie de produit

Type 90 - liquides  
inflammables

## Général

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| ligne                      | UTS             |
| Variante                   | pro             |
| Taille                     | M-5             |
| Type                       | 90              |
| Type de stockage           | stockage passif |
| Fonction                   | stocker         |
| raccord de mise à la terre | oui             |
| connexion d'aération       | oui             |

## Certification

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| TÜV-Süd Certificat n°.              | Z1A 012906 0521 |
| TÜV-Süd type de Certificat          | GS              |
| Certificat TÜV-Süd de haute qualité | Z2 012906 0513  |
| DIN EN 14470 - 1                    | oui             |
| DIN EN 16121/16122                  | oui             |
| Conformité CE                       | oui             |

## Données techniques

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Largeur extérieure                             | 889 mm |
| Profondeur extérieure                          | 494 mm |
| hauteur extérieure                             | 631 mm |
| capacité de charge max. par espace de stockage | 40 kg  |
| charge utile max.                              | 40 kg  |
| poids total max.                               | 175 kg |
| Poids (produit)                                | 135 kg |
| Volume max. par emballage individuel           | 12 L   |
| capacité de retention                          | 13,9 L |

## Armoire

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Matériau du revêtement d'armoire | tôle d'acier  |
| couleur de l'armoire             | RAL 7035      |
| Matériau du revêtement intérieur | plaques décor |
| Couleur du revêtement intérieur  | RAL 7035      |
| socle                            | classique     |
| Hauteur du socle                 | 35 mm         |
| couleur du socle                 | RAL 7015      |

## Portes

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Nombre de portes                | 2                             |
| Type de porte                   | porte battante                |
| Matériau du revêtement de porte | tôle d'acier                  |
| Couleur de la porte             | RAL 1018                      |
| Commande de porte               | à une main                    |
| technique de porte              | classique                     |
| poignée de porte                | Poignée en arceau, nickel mat |
| serrure                         | serrure à cylindre            |
| verrouillage                    | ouvert                        |
| points de verrouillage          | 1 point                       |

## aménagement

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Revêtement intérieur (couleur)  | tôle d'acier |
| Revêtement intérieur (matériau) | RAL 7035     |
| bac de rétention au sol         | à rallonges  |
| bac de rétention au sol insert  | caillebotis  |
| Niveaux de stockage (LE)        | 1            |
| espaces de stockage (LB)        | 1            |
| hauteur ajustable               | 340 mm       |