



## UTS line

Artikelnummer: 29-061459-001

**Produktbereich**

Sicherheitsschränke

**Produktkategorie**

Typ 90 - brennbare  
Flüssigkeiten

## Allgemein

<b>Linie</b>	UTS
<b>Variante</b>	standard
<b>Größe</b>	XL-5
<b>Typ</b>	90
<b>Lagerart</b>	passive Lagerung
<b>Funktion</b>	Lagern
<b>Erdungsanschluss</b>	ja
<b>Lüftungsanschluss</b>	ja

## Prüfkriterien und Dokumentation

<b>TÜV-Süd Zertifikat-Nr.</b>	Z1A 012906 0521
<b>TÜV-Süd Zertifikatsart</b>	GS
<b>TÜV-Süd High Quality Zertifikat</b>	Z2 012906 0513
<b>DIN EN 14470-1</b>	ja
<b>DIN EN 16121/16122</b>	ja
<b>CE-Konformität</b>	ja

## Technische Daten

<b>Außenbreite ca.</b>	1400 mm
<b>Außentiefe ca.</b>	494 mm
<b>Außenhöhe ca.</b>	631 mm
<b>max. Traglast pro Lagerbereich</b>	60 kg
<b>max. Zuladung</b>	120 kg
<b>max. Gesamtgewicht</b>	325 kg
<b>max. Volumen Einzelgebinde links</b>	14 L
<b>max. Volumen Einzelgebinde rechts</b>	9 L
<b>Auffangvolumen links</b>	16,4 L
<b>Auffangvolumen rechts</b>	10,2 L
<b>Gewicht (Produkt) ca.</b>	205 kg

## Schrank

<b>Schrankverkleidung Material</b>	Stahlblech
<b>Schrankfarbe</b>	RAL 7035
<b>Innenverkleidung Material</b>	Dekorplatten
<b>Innenverkleidung Farbe</b>	RAL 7035
<b>Sockel</b>	klassisch
<b>Sockelhöhe</b>	35 mm
<b>Sockelfarbe</b>	RAL 7015

## Türen

Anzahl Türen	3
Türart	Flügeltür
Türverkleidung Material	Stahlblech
Türfarbe	RAL 1018
Türbedienung	klassisch
Türtechnik	push-to-open
Schloss	Zylinderschloss
Verriegelung	offen
Verriegelungspunkte	1-Punkt

## Innenausstattung

Innenausstattung Material	Stahlblech
Innenausstattung Farbe	RAL 7035
Mitteltrennwand	ja
Bodenauffangwanne	fest
Bodenauffangwanne Einsatz	Lochblecheinsatz
Lagerebenen (LE)	1
Lagerbereiche (LB)	2
Einstellhöhe	380 mm