



## UTS line

Numéro d'article: 29-061459-005

**Gamme de produits**

armoires de sécurité

**Catégorie de produit**

Type 90 - liquides  
inflammables

## Général

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>ligne</b>                      | UTS             |
| <b>Variante</b>                   | pro             |
| <b>Taille</b>                     | XL-5            |
| <b>Type</b>                       | 90              |
| <b>Type de stockage</b>           | stockage passif |
| <b>Fonction</b>                   | stocker         |
| <b>raccord de mise à la terre</b> | oui             |
| <b>connexion d'aération</b>       | oui             |

## Certification

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| <b>TÜV-Süd Certificat n°.</b>          | Z1A 012906 0521 |
| <b>TÜV-Süd type de Certificat</b>      | GS              |
| <b>TÜV-Süd High Quality Zertifikat</b> | Z2 012906 0513  |
| <b>DIN EN 14470 - 1</b>                | oui             |
| <b>DIN EN 16121/16122</b>              | oui             |
| <b>Conformité CE</b>                   | oui             |

## Données techniques

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Largeur extérieure                             | 1400 mm |
| Profondeur extérieure                          | 494 mm  |
| hauteur extérieure                             | 631 mm  |
| capacité de charge max. par espace de stockage | 40 kg   |
| charge utile max.                              | 80 kg   |
| poids total max.                               | 295 kg  |
| Volume max. des emballages unitaires à gauche  | 11 L    |
| Vol. max. emballage individuel à droite        | 7 L     |
| capacité de retention à gauche                 | 12,9 L  |
| capacité de retention à droite                 | 8,4 L   |
| Poids (produit)                                | 215 kg  |

## Armoire

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Matériau du revêtement d'armoire | tôle d'acier  |
| couleur de l'armoire             | RAL 7035      |
| Matériau du revêtement intérieur | plaques décor |
| Couleur du revêtement intérieur  | RAL 7035      |
| socle                            | classique     |
| Hauteur du socle                 | 35 mm         |
| couleur du socle                 | RAL 7015      |

## Portes

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Nombre de portes                | 3                              |
| Type de porte                   | porte battante                 |
| Matériau du revêtement de porte | tôle d'acier                   |
| Couleur de la porte             | RAL 1018                       |
| Commande de porte               | ouverture d'une main/classique |
| technique de porte              | ouverture par pression         |
| serrure                         | serrure à cylindre             |
| verrouillage                    | ouvert                         |
| points de verrouillage          | 1 point                        |

## aménagement

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Revêtement intérieur (couleur)  | tôle d'acier |
| Revêtement intérieur (matériau) | RAL 7035     |
| paroi séparatrice               | oui          |
| bac de rétention au sol         | à rallonges  |
| bac de rétention au sol insert  | caillebotis  |
| Niveaux de stockage (LE)        | 1            |
| espaces de stockage (LB)        | 2            |
| hauteur ajustable               | 340 mm       |