



UTS line

Artikelnummer: 29-061467-001

Produktbereich

Sicherheitsschränke

Produktkategorie

Typ 90 - brennbare
Flüssigkeiten

Allgemein

| | |
|--------------------------|------------------|
| Linie | UTS |
| Variante | standard |
| Größe | XL |
| Typ | 90 |
| Lagerart | passive Lagerung |
| Funktion | Lagern |
| Erdungsanschluss | ja |
| Lüftungsanschluss | ja |

Prüfkriterien und Dokumentation

| | |
|--|-----------------|
| TÜV-Süd Zertifikat-Nr. | Z1A 012906 0521 |
| TÜV-Süd Zertifikatsart | GS |
| TÜV-Süd High Quality Zertifikat | Z2 012906 0513 |
| DIN EN 14470-1 | ja |
| DIN EN 16121/16122 | ja |
| CE-Konformität | ja |

Technische Daten

| | |
|--|---------|
| Außenbreite ca. | 1400 mm |
| Außentiefe ca. | 594 mm |
| Außenhöhe ca. | 631 mm |
| max. Traglast pro Lagerbereich | 60 kg |
| max. Zuladung | 120 kg |
| max. Gesamtgewicht | 345 kg |
| max. Volumen Einzelbinde links | 19 L |
| max. Volumen Einzelbinde rechts | 12 L |
| Auffangvolumen links | 21,3 L |
| Auffangvolumen rechts | 13,2 L |
| Gewicht (Produkt) ca. | 225 kg |

Schrank

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Schrankverkleidung Material | Stahlblech |
| Schrankfarbe | RAL 7035 |
| Innenverkleidung Material | Dekorplatten |
| Innenverkleidung Farbe | RAL 7035 |
| Sockel | klassisch |
| Sockelhöhe ca. | 35 mm |
| Sockelfarbe | RAL 7015 |

Türen

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Anzahl Türen | 3 |
| Türart | Flügeltür |
| Türverkleidung Material | Stahlblech |
| Türfarbe | RAL 1018 |
| Türbedienung | klassisch |
| Türtechnik | klassisch |
| Türgriff | Bügelgriff Nickel matt |
| Schloss | Zylinderschloss |
| Verriegelung | offen |
| Verriegelungspunkte | 1-Punkt |

Innenausstattung

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Innenausstattung Material | Stahlblech |
| Innenausstattung Farbe | RAL 7035 |
| Mitteltrennwand | ja |
| Bodenauffangwanne | fest |
| Bodenauffangwanne Einsatz | Lochblecheinsatz |
| Lagerebenen (LE) | 1 |
| Lagerbereiche (LB) | 2 |
| Einstellhöhe ca. | 380 mm |