



## CLASSIC line

Numéro d'article: 29-200667-006

**Gamme de produits**

armoires de sécurité

**Catégorie de produit**

Type 90 - pour salles  
blanches

## Général

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>ligne</b>                      | CLASSIC         |
| <b>Variante</b>                   | pure            |
| <b>Taille</b>                     | M               |
| <b>Type</b>                       | 90              |
| <b>Type de stockage</b>           | stockage passif |
| <b>Fonction</b>                   | stocker         |
| <b>raccord de mise à la terre</b> | oui             |
| <b>connexion d'aération</b>       | oui             |

## Certification

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| <b>TÜV-Süd Certificat n°</b>           | Z1A 012906 0520 |
| <b>TÜV-Süd type de Certificat</b>      | GS              |
| <b>TÜV-Süd High Quality Zertifikat</b> | Z2 012906 0513  |
| <b>DIN EN 14470 - 1</b>                | oui             |
| <b>DIN EN 16121/16122</b>              | oui             |
| <b>Conformité CE</b>                   | oui             |

## Données techniques

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Largeur extérieure                             | 594 mm  |
| Profondeur extérieure                          | 612 mm  |
| hauteur extérieure                             | 2045 mm |
| capacité de charge max. par espace de stockage | 75 kg   |
| charge utile max.                              | 360 kg  |
| poids total max.                               | 675 kg  |
| Volume max. par emballage individuel           | 10 L    |
| capacité de retention                          | 11 L    |
| Poids (produit)                                | 315 kg  |

## Armoire

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Matériau du revêtement d'armoire | tôle d'acier         |
| couleur de l'armoire             | RAL 9006             |
| Matériau du revêtement intérieur | acier inoxydable V2A |
| socle                            | classique            |
| Hauteur du socle                 | 89 mm                |
| couleur du socle                 | RAL 7015             |

## Portes

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Nombre de portes                | 1                            |
| Type de porte                   | porte battante               |
| Matériau du revêtement de porte | tôle d'acier                 |
| Couleur de la porte             | RAL 9006                     |
| butoir de porte                 | à droite                     |
| Commande de porte               | classique                    |
| technique de porte              | classique                    |
| poignée de porte                | Poignée en arceau nickel mat |
| serrure                         | serrure à cylindre           |
| verrouillage                    | ouvert                       |
| points de verrouillage          | 1 point                      |

## aménagement

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Revêtement intérieur (couleur) | acier inoxydable V2A |
| bac de rétention au sol        | ferme                |
| étagère de stockage            | oui                  |
| Niveaux de stockage (LE)       | 4                    |
| espaces de stockage (LB)       | 4                    |
| hauteur ajustable              | 390 mm               |