



CLASSIC line

Numéro d'article: 29-200667-051

Gamme de produits

armoires de sécurité

Catégorie de produit

Type 90 - liquides
inflammables

Général

ligne	CLASSIC
Variante	pro
Taille	M
Type	90
Type de stockage	stockage passif
Fonction	stocker
raccord de mise à la terre	oui
connexion d'aération	oui

Certification

TÜV-Süd Certificat n°	Z1A 012906 0520
TÜV-Süd type de Certificat	GS
TÜV-Süd High Quality Zertifikat	Z2 012906 0513
DIN EN 14470 - 1	oui
DIN EN 16121/16122	oui

Données techniques

Largeur extérieure	594 mm
Profondeur extérieure	612 mm
hauteur extérieure	2045 mm
capacité de charge max. par espace de stockage	40 kg
charge utile max.	240 kg
poids total max.	537 kg
Volume max. par emballage individuel	10 L
capacité de retention	11 L
Poids (produit)	297 kg

Armoire

Matériau du revêtement d'armoire	tôle d'acier
couleur de l'armoire	RAL 7035
Matériau du revêtement intérieur	plaques décor
Couleur du revêtement intérieur	RAL 7035
socle	classique
Hauteur du socle	89 mm
couleur du socle	RAL 7015

Portes

Nombre de portes	1
Type de porte	porte battante
Matériau du revêtement de porte	tôle d'acier
Couleur de la porte	RAL 1018
butoir de porte	à droite
Commande de porte	classique
technique de porte	classique
poignée de porte	Poignée en arceau, nickel mat
serrure	serrure à cylindre
verrouillage	ouvert
points de verrouillage	1 point

aménagement

Revêtement intérieur (couleur)	tôle d'acier
Revêtement intérieur (matériau)	RAL 7035
bac de rétention au sol	ferme
Etagère	oui
Niveaux de stockage (LE)	4
espaces de stockage (LB)	4
hauteur ajustable	374 mm