



## CLASSIC line

Artikelnummer: 29-200677-030

**Produktbereich**

Sicherheitsschränke

**Produktkategorie**

Typ 90 - brennbare  
Flüssigkeiten

## Allgemein

<b>Linie</b>	CLASSIC
<b>Variante</b>	standard
<b>Größe</b>	ML
<b>Typ</b>	90
<b>Lagerart</b>	passive Lagerung
<b>Funktion</b>	Lagern
<b>Erdungsanschluss</b>	ja
<b>Lüftungsanschluss</b>	ja

## Prüfkriterien und Dokumentation

<b>TÜV-Süd Zertifikat-Nr.</b>	Z1A 012906 0520
<b>TÜV-Süd Zertifikatsart</b>	GS
<b>TÜV-Süd High Quality Zertifikat</b>	Z2 012906 0513
<b>DIN EN 14470-1</b>	ja
<b>DIN EN 16121/16122</b>	ja
<b>CE-Konformität</b>	ja

## Technische Daten

<b>Außenbreite ca.</b>	594 mm
<b>Außentiefe ca.</b>	747 mm
<b>Außenhöhe ca.</b>	2045 mm
<b>max. Traglast pro Lagerbereich</b>	75 kg
<b>max. Zuladung</b>	360 kg
<b>max. Gesamtgewicht</b>	680 kg
<b>max. Volumen Einzelbinde</b>	15 L
<b>Auffangvolumen</b>	16,5 L
<b>Gewicht (Produkt) ca.</b>	325 kg

## Schrank

<b>Schrankverkleidung Material</b>	Stahlblech
<b>Schrankfarbe</b>	RAL 7035
<b>Innenverkleidung Material</b>	Dekorplatten
<b>Innenverkleidung Farbe</b>	RAL 7035
<b>Sockel</b>	klassisch
<b>Sockelhöhe ca.</b>	89 mm
<b>Sockelfarbe</b>	RAL 7015

## Türen

Anzahl Türen	1
Türart	Flügeltür
Türverkleidung Material	Stahlblech
Türfarbe	RAL 1018
Türanschlag	rechts
Türbedienung	klassisch
Türtechnik	klassisch
Türgriff	Bügelgriff Nickel matt
Schloss	Zylinderschloss
Verriegelung	offen
Verriegelungspunkte	1-Punkt

## Innenausstattung

Innenausstattung Material	Stahlblech
Innenausstattung Farbe	RAL 7035
Bodenauffangwanne	fest
Lagerboden	ja
Lagerebenen (LE)	4
Lagerbereiche (LB)	4
Einstellhöhe ca.	394 mm