



## CLASSIC line

Numéro d'article: 29-200967-052

**Gamme de produits**

armoires de sécurité

**Catégorie de produit**

Type 90 - liquides  
inflammables

## Général

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| ligne                      | CLASSIC         |
| Variante                   | pro             |
| Taille                     | L               |
| Type                       | 90              |
| Type de stockage           | stockage passif |
| Fonction                   | stocker         |
| raccord de mise à la terre | oui             |
| connexion d'aération       | oui             |

## Certification

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| TÜV-Süd Certificat n°           | Z1A 012906 0520 |
| TÜV-Süd type de Certificat      | GS              |
| TÜV-Süd High Quality Zertifikat | Z2 012906 0513  |
| DIN EN 14470 - 1                | oui             |
| DIN EN 16121/16122              | oui             |
| Conformité CE                   | oui             |

## Données techniques

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Largeur extérieure                             | 894 mm  |
| Profondeur extérieure                          | 612 mm  |
| hauteur extérieure                             | 2045 mm |
| capacité de charge max. par espace de stockage | 60 kg   |
| charge utile max.                              | 360 kg  |
| poids total max.                               | 749 kg  |
| Volume max. par emballage individuel           | 20 L    |
| capacité de retention                          | 22 L    |
| Poids (produit)                                | 373 kg  |

## Armoire

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Matériau du revêtement d'armoire | tôle d'acier  |
| couleur de l'armoire             | RAL 7035      |
| Matériau du revêtement intérieur | Plaques décor |
| Couleur du revêtement intérieur  | RAL 7035      |
| socle                            | classique     |
| Hauteur du socle                 | 89 mm         |
| couleur du socle                 | RAL 7015      |

## Portes

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Nombre de portes                | 2                       |
| Type de porte                   | porte battante          |
| Matériau du revêtement de porte | tôle d'acier            |
| Couleur de la porte             | RAL 1018                |
| Commande de porte               | classique               |
| technique de porte              | classique               |
| poignée de porte                | Poignée en U nickel mat |
| serrure                         | serrure à cylindre      |
| verrouillage                    | ouvert                  |
| points de verrouillage          | 1 point                 |

## aménagement

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Revêtement intérieur (couleur)  | tôle d'acier |
| Revêtement intérieur (matériau) | RAL 7035     |
| bac de rétention au sol         | ferme        |
| Etagère                         | oui          |
| Niveaux de stockage (LE)        | 5            |
| espaces de stockage (LB)        | 5            |
| hauteur ajustable               | 294 mm       |