



COMPACT line

Numéro d'article: 29-200977-031

Gamme de produits

armoires de sécurité

Catégorie de produit

Type 90 - liquides
inflammables

Général

ligne	COMPACT
Variante	standard
Taille	LL
Type	90
Type de stockage	stockage passif
Fonction	stocker
raccord de mise à la terre	oui
connexion d'aération	oui

Certification

TÜV-Süd Certificat n°	Z1A 012906 0520
TÜV-Süd type de Certificat	GS
TÜV-Süd High Quality Zertifikat	Z2 012906 0513
DIN EN 14470 - 1	oui
DIN EN 16121/16122	oui
Conformité CE	oui

Données techniques

Largeur extérieure	894 mm
Profondeur extérieure	747 mm
hauteur extérieure	2045 mm
capacité de charge max. par espace de stockage	250 kg
charge utile max.	360 kg
poids total max.	760 kg
Volume max. par emballage individuel	200 L
capacité de retention	220 L
Poids (produit)	442 kg

Armoire

Matériau du revêtement d'armoire	tôle d'acier
couleur de l'armoire	RAL 7035
Matériau du revêtement intérieur	plaques décor
Couleur du revêtement intérieur	RAL 7035
socle	classique
Hauteur du socle	89 mm
couleur du socle	RAL 7015

Portes

Nombre de portes	2
Type de porte	porte battante
Matériau du revêtement de porte	tôle d'acier
Couleur de la porte	RAL 1018
Commande de porte	classique
technique de porte	classique
poignée de porte	Poignée en arceau nickel mat
serrure	serrure à cylindre
verrouillage	ouvert
points de verrouillage	1 point

aménagement

Revêtement intérieur (couleur)	tôle d'acier
Revêtement intérieur (matériau)	RAL 7035
bac de rétention au sol	ferme
bac de rétention au sol insert	caillebotis
Niveaux de stockage (LE)	1
espaces de stockage (LB)	1
hauteur ajustable	1177 mm