



CLASSIC line

Numéro d'article: 29-201265-032

Gamme de produits

Armoires de sécurité

Catégorie de produit

Type 90 - liquides
inflammables

Général

ligne	CLASSIC
Variante	standard
Taille	XL
Type	90
Type de stockage	stockage passif
Fonction	stocker
raccord de mise à la terre	oui
connexion d'aération	oui

Certification

TÜV-Süd Certificat n°	Z1A 012906 0520
TÜV-Süd type de Certificat	GS
TÜV-Süd High Quality Zertifikat	Z2 012906 0513
DIN EN 14470 - 1	oui
DIN EN 16121/16122	oui
Conformité CE	oui

Données techniques

Largeur extérieure	1194 mm
Profondeur extérieure	612 mm
hauteur extérieure	2045 mm
capacité de charge max. par espace de stockage	75 kg
charge utile max.	360 kg
poids total max.	845 kg
Volume max. par emballage individuel	15 L
capacité de retention	16 L
Poids (produit)	485 kg

Armoire

Matériau du revêtement d'armoire	tôle d'acier
couleur de l'armoire	RAL 7035
Matériau du revêtement intérieur	Plaques décor
Couleur du revêtement intérieur	RAL 7035
socle	classique
Hauteur du socle	89 mm
couleur du socle	RAL 7015

Portes

Nombre de portes	2
Type de porte	porte battante
Matériau du revêtement de porte	tôle d'acier
Couleur de la porte	RAL 1018
Commande de porte	à une main
technique de porte	classique
poignée de porte	Poignée en U nickel mat
serrure	serrure à cylindre
verrouillage	ouvert
points de verrouillage	1 point

aménagement

Revêtement intérieur (couleur)	tôle d'acier
Revêtement intérieur (matériau)	RAL 7035
paroi séparatrice	oui
bac de rétention au sol	ferme
étagère de stockage	oui
Niveaux de stockage (LE)	4
espaces de stockage (LB)	8
hauteur ajustable	394 mm