



## CLASSIC line

Artikelnummer: 29-201265-053

**Produktbereich**

Sicherheitsschränke

**Produktkategorie**

Typ 90 - brennbare  
Flüssigkeiten

## Allgemein

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Linie             | CLASSIC          |
| Variante          | pro              |
| Größe             | XL               |
| Typ               | 90               |
| Lagerart          | passive Lagerung |
| Funktion          | Lagern           |
| Erdungsanschluss  | ja               |
| Lüftungsanschluss | ja               |

## Prüfkriterien und Dokumentation

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| TÜV-Süd Zertifikat-Nr.          | Z1A 012906 0520 |
| TÜV-Süd Zertifikatsart          | GS              |
| TÜV-Süd High Quality Zertifikat | Z2 012906 0513  |
| DIN EN 14470-1                  | ja              |
| DIN EN 16121/16122              | ja              |
| CE-Konformität                  | ja              |

## Technische Daten

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| <b>Außenbreite ca.</b>                | 1194 mm |
| <b>Außentiefe ca.</b>                 | 612 mm  |
| <b>Außenhöhe ca.</b>                  | 2045 mm |
| <b>max. Traglast pro Lagerbereich</b> | 60 kg   |
| <b>max. Zuladung</b>                  | 360 kg  |
| <b>max. Gesamtgewicht</b>             | 848 kg  |
| <b>max. Volumen Einzelbinde</b>       | 30 L    |
| <b>Auffangvolumen</b>                 | 33 L    |
| <b>Gewicht (Produkt) ca.</b>          | 517 kg  |

## Schrank

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Schrankverkleidung Material</b> | Stahlblech   |
| <b>Schrankfarbe</b>                | RAL 7035     |
| <b>Innenverkleidung Material</b>   | Dekorplatten |
| <b>Innenverkleidung Farbe</b>      | RAL 7035     |
| <b>Sockel</b>                      | klassisch    |
| <b>Sockelhöhe</b>                  | 89 mm        |
| <b>Sockelfarbe</b>                 | RAL 7015     |

## Türen

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Anzahl Türen            | 2                      |
| Türart                  | Flügeltür              |
| Türverkleidung Material | Stahlblech             |
| Türfarbe                | RAL 1018               |
| Türbedienung            | Einhand                |
| Türtechnik              | klassisch              |
| Türgriff                | Bügelgriff Nickel matt |
| Schloss                 | Zylinderschloss        |
| Verriegelung            | offen                  |
| Verriegelungspunkte     | 1-Punkt                |

## Innenausstattung

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Innenausstattung Material | Stahlblech |
| Innenausstattung Farbe    | RAL 7035   |
| Bodenauffangwanne         | fest       |
| Auszugsboden              | ja         |
| Lagerebenen (LE)          | 6          |
| Lagerbereiche (LB)        | 6          |
| Einstellhöhe              | 255 mm     |