



## CLASSIC line

Artikelnummer: 29-201265-058

**Produktbereich**

Sicherheitsschränke

**Produktkategorie**

Typ 90 - brennbare  
Flüssigkeiten

## Allgemein

<b>Linie</b>	CLASSIC
<b>Variante</b>	pro
<b>Größe</b>	XL
<b>Typ</b>	90
<b>Lagerart</b>	passive Lagerung
<b>Funktion</b>	Lagern
<b>Erdungsanschluss</b>	ja
<b>Lüftungsanschluss</b>	ja

## Prüfkriterien und Dokumentation

<b>TÜV-Süd Zertifikat-Nr.</b>	Z1A 012906 0520
<b>TÜV-Süd Zertifikatsart</b>	GS
<b>TÜV-Süd High Quality Zertifikat</b>	Z2 012906 0513
<b>DIN EN 14470-1</b>	ja
<b>DIN EN 16121/16122</b>	ja
<b>CE-Konformität</b>	ja

## Technische Daten

<b>Außenbreite ca.</b>	1194 mm
<b>Außentiefe ca.</b>	612 mm
<b>Außenhöhe ca.</b>	2045 mm
<b>max. Traglast pro Lagerbereich</b>	40 kg
<b>max. Zuladung</b>	360 kg
<b>max. Gesamtgewicht</b>	862 kg
<b>max. Volumen Einzelbinde</b>	10 L
<b>Auffangvolumen</b>	11 L
<b>Gewicht (Produkt) ca.</b>	503 kg

## Schrank

<b>Schrankverkleidung Material</b>	Stahlblech
<b>Schrankfarbe</b>	RAL 7035
<b>Innenverkleidung Material</b>	Dekorplatten
<b>Innenverkleidung Farbe</b>	RAL 7035
<b>Sockel</b>	klassisch
<b>Sockelhöhe ca.</b>	89 mm
<b>Sockelfarbe</b>	RAL 7015

## Türen

<b>Anzahl Türen</b>	2
<b>Türart</b>	Flügeltür
<b>Türverkleidung Material</b>	Stahlblech
<b>Türfarbe</b>	RAL 1018
<b>Türbedienung</b>	Einhand
<b>Türtechnik</b>	klassisch
<b>Türgriff</b>	Bügelgriff Nickel matt
<b>Schloss</b>	Zylinderschloss
<b>Verriegelung</b>	offen
<b>Verriegelungspunkte</b>	1-Punkt

## Innenausstattung

<b>Innenausstattung Material</b>	Stahlblech
<b>Innenausstattung Farbe</b>	RAL 7035
<b>Mitteltrennwand</b>	ja
<b>Bodenauffangwanne</b>	fest
<b>Auszugsboden</b>	ja
<b>Lagerebenen (LE)</b>	5
<b>Lagerbereiche (LB)</b>	10
<b>Einstellhöhe ca.</b>	294 mm