



## COMPACT line

Artikelnummer: 29-201777-031

**Produktbereich**

Sicherheitsschränke

**Produktkategorie**

Typ 90 - brennbare  
Flüssigkeiten

## Allgemein

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Linie</b>             | COMPACT          |
| <b>Variante</b>          | standard         |
| <b>Größe</b>             | XXL              |
| <b>Typ</b>               | 90               |
| <b>Lagerart</b>          | passive Lagerung |
| <b>Funktion</b>          | Lagern           |
| <b>Erdungsanschluss</b>  | ja               |
| <b>Lüftungsanschluss</b> | ja               |

## Prüfkriterien und Dokumentation

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>TÜV-Süd Zertifikat-Nr.</b>          | Z1A 012906 0520 |
| <b>TÜV-Süd Zertifikatsart</b>          | GS              |
| <b>TÜV-Süd High Quality Zertifikat</b> | Z2 012906 0513  |
| <b>DIN EN 14470-1</b>                  | ja              |
| <b>DIN EN 16121/16122</b>              | ja              |
| <b>CE-Konformität</b>                  | ja              |

## Technische Daten

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| <b>Außenbreite ca.</b>                | 1654 mm |
| <b>Außentiefe ca.</b>                 | 747 mm  |
| <b>Außenhöhe ca.</b>                  | 2045 mm |
| <b>max. Traglast pro Lagerbereich</b> | 250 kg  |
| <b>max. Zuladung</b>                  | 720 kg  |
| <b>max. Gesamtgewicht</b>             | 1555 kg |
| <b>max. Volumen Einzelbinde</b>       | 200 L   |
| <b>Auffangvolumen</b>                 | 220 L   |
| <b>Gewicht (Produkt) ca.</b>          | 785 kg  |

## Schrank

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Schrankverkleidung Material</b> | Stahlblech   |
| <b>Schrankfarbe</b>                | RAL 7035     |
| <b>Innenverkleidung Material</b>   | Dekorplatten |
| <b>Innenverkleidung Farbe</b>      | RAL 7035     |
| <b>Sockel</b>                      | klassisch    |
| <b>Sockelhöhe</b>                  | 89 mm        |
| <b>Sockelfarbe</b>                 | RAL 7015     |

## Türen

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Anzahl Türen</b>            | 2                      |
| <b>Türart</b>                  | Flügeltür              |
| <b>Türverkleidung Material</b> | Stahlblech             |
| <b>Türfarbe</b>                | RAL 1018               |
| <b>Türbedienung</b>            | klassisch              |
| <b>Türtechnik</b>              | klassisch              |
| <b>Türgriff</b>                | Bügelgriff Nickel matt |
| <b>Schloss</b>                 | Zylinderschloss        |
| <b>Verriegelung</b>            | offen                  |
| <b>Verriegelungspunkte</b>     | 1-Punkt                |

## Innenausstattung

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Innenausstattung Material</b> | Stahlblech |
| <b>Innenausstattung Farbe</b>    | RAL 7035   |
| <b>Bodenauffangwanne</b>         | fest       |
| <b>Bodenauffangwanne Einsatz</b> | Gitterrost |
| <b>Lagerebenen (LE)</b>          | 1          |
| <b>Lagerbereiche (LB)</b>        | 2          |
| <b>Einstellhöhe</b>              | 1177 mm    |