



HSC line

Numéro d'article: 39-201267-030

Gamme de produits

Armoires de sécurité

Catégorie de produit

Type 90 - stockage combiné

Général

ligne	HSC
Taille	XL
Type	90
Type de stockage	stockage passif
Fonction	Stocker
raccord de mise à la terre	oui
connexion d'aération	oui

Certification

TÜV-Süd Certificat n°	Z1A 012906 0520
TÜV-Süd type de Certificat	GS
DIN EN 14470 - 1	oui
DIN EN 16121/16122	oui
Conformité CE	oui

Données techniques

Largeur extérieure	1194 mm
Profondeur extérieure	612 mm
hauteur extérieure	2045 mm
Poids (produit)	355 kg

Armoire

couleur de l'armoire	RAL 7035
Couleur du revêtement intérieur	RAL 7035
socle	classique
Hauteur du socle	89 mm
couleur du socle	RAL 7015

Portes

Nombre de portes	4
Type de porte	porte battante
Couleur de la porte	RAL 1018 / RAL 7035
Commande de porte	classique
technique de porte	classique
poignée de porte	Poignée en arceau nickel mat
serrure	serrure à cylindre
verrouillage	ouvert
points de verrouillage	1 point

aménagement

Revêtement intérieur (matériau)	RAL 7035
bac de rétention au sol	fixe/à rallonges
Etagère	oui
étagère de stockage	oui

Zusatzausstattung

Armoire de montage

Compartiment de stockage

Armoire latérale

ACID