



SUPPLY line

Artikelnummer: 49-200977-012

Produktbereich

Sicherheitsschränke

Produktkategorie

Typ 90 - brennbare

Flüssigkeiten

Allgemein

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Linie | SUPPLY |
| Variante | standard connect |
| Ausführung | C |
| Größe | LL |
| Typ | 90 |
| Lagerart | aktive Lagerung - vorbereitet |
| Funktion | Lagern |
| Erdungsanschluss | ja |
| Lüftungsanschluss | ja |

Prüfkriterien und Dokumentation

| | |
|--|-----------------|
| TÜV-Süd Zertifikat-Nr. | Z1A 012906 0520 |
| TÜV-Süd Zertifikatsart | GS |
| TÜV-Süd High Quality Zertifikat | Z2 012906 0513 |
| DIN EN 14470-1 | ja |
| DIN EN 16121/16122 | ja |
| CE-Konformität | ja |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Außenbreite ca. | 894 mm |
| Außentiefe ca. | 747 mm |
| Außenhöhe ca. | 2045 mm |
| max. Traglast pro Lagerbereich | 250 kg |
| max. Zuladung | 360 kg |
| max. Gesamtgewicht | 820 kg |
| max. Volumen Einzelbinde | 60 L |
| Auffangvolumen | 66 L |

Druckluftversorgung

| | |
|--------------------------------|--------|
| Gewicht (Produkt) ca. | 450 kg |
| Potentialfreier Kontakt | ja |

Schrank

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Schrankverkleidung Material | Stahlblech |
| Schrankfarbe | elektrisch ableitfähig grau |
| Innenverkleidung Material | Stahlblech |
| Innenverkleidung Farbe | elektrisch ableitfähig grau |
| Sockel | klassisch |
| Sockelhöhe ca. | 89 mm |
| Sockelfarbe | RAL 7015 |

Türen

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Anzahl Türen | 2 |
| Türart | Flügeltür |
| Türverkleidung Material | Stahlblech |
| Türfarbe | elektrisch ableitfähig blau |
| Türbedienung | klassisch |
| Türtechnik | klassisch |
| Türgriff | Bügelgriff Nickel matt |
| Schloss | Zylinderschloss |
| Verriegelung | offen |
| Verriegelungspunkte | 1-Punkt |

Innenausstattung

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Innenausstattung Material | Stahlblech |
| Innenausstattung Farbe | elektrisch ableitfähig grau |
| Bodenauffangwanne | fest |
| Bodenauffangwanne Einsatz | Gitterrost |
| Lagerebenen (LE) | 1 |
| Lagerbereiche (LB) | 1 |
| Einstellhöhe ca. | 1522 mm |

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Überwachung Abluft | ja mit Anzeige |
| Anzeige | ja - Display, mehrzeilig |
| Alarmierung | ja - optisch und akustisch |
| Zusatzausstattung | |