



## SUPPLY line

Numéro d'article: 49-201777-032

**Gamme de produits**

armoires de sécurité

**Catégorie de produit**

Type 90 - liquides  
inflammables

## Général

ligne	SUPPLY
Variante	standard connect
version	C
Taille	XXL
Type	90
Type de stockage	stockage actif - préparé
Fonction	stocker
raccord de mise à la terre	oui
connexion d'aération	oui

## Certification

TÜV-Süd Certificat n°	Z1A 012906 0520
TÜV-Süd type de Certificat	GS
TÜV-Süd High Quality Zertifikat	Z2 012906 0513
DIN EN 14470 - 1	oui
DIN EN 16121/16122	oui
Conformité CE	oui

## Données techniques

<b>Largeur extérieure</b>	1654 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	747 mm
<b>hauteur extérieure</b>	2045 mm
<b>capacité de charge max. par espace de stockage</b>	250 kg
<b>charge utile max.</b>	720 kg
<b>poids total max.</b>	1560 kg
<b>Volume max. par emballage individuel</b>	200 L
<b>capacité de retention</b>	220 L

## Alimentation en air comprimé

<b>Poids (produit)</b>	870 kg
<b>Contact libre de potentiel</b>	oui

## Armoire

<b>Matériau du revêtement d'armoire</b>	tôle d'acier
<b>couleur de l'armoire</b>	gris électriquement conducteur
<b>Matériau du revêtement intérieur</b>	tôle d'acier
<b>Couleur du revêtement intérieur</b>	gris électriquement conducteur
<b>socle</b>	classique
<b>Hauteur du socle</b>	89 mm
<b>couleur du socle</b>	RAL 7015

## Portes

Nombre de portes	2
Type de porte	porte battante
Matériau du revêtement de porte	tôle d'acier
Couleur de la porte	conducteur électrique bleu
Commande de porte	classique
technique de porte	classique
poignée de porte	Poignée en arceau nickel mat
serrure	serrure à cylindre
verrouillage	ouvert
points de verrouillage	1 point

## aménagement

Revêtement intérieur (couleur)	tôle d'acier
Revêtement intérieur (matériau)	conducteur électrique gris
bac de rétention au sol	ferme
bac de rétention au sol insert	caillebotis
Niveaux de stockage (LE)	1
espaces de stockage (LB)	2
hauteur ajustable	1177 mm

## Aménagement supplémentaire

contrôle d'air d'échappement	oui
Affichage	ja - Display, mehrzeilig
Alerte	ja - optisch und akustisch
Zusatzausstattung	