



Artikelnummer: 5.09.010

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

schwarz, elektrostatisch leitfähig,
Maße: 300 x 200 x 258 (L x B x H in mm)
Einfüllöffnung: D ca. 56 mm
dichter Schraubverschluss, bauartzugelassener
Behälter nach ADR, RID, IMDG-Code und ICAO-TI,
Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.
Prüfungen:
Gütesicherung nach RAL-RG 726/1, BAM-Zulassung
Hinweis:
Um den dichten Verschluss der Verschraubung zu
gewährleisten, muss diese mit einem Drehmoment
von 20 Nm zuge dreht werden.
Wir empfehlen hierfür den Einsatz von einer
speziellen Verschlusszange Art.-Nr. 5.09.003.

Handelswarekategorie	Sicherheitsbehälter
Handelsware-Filter	flüssige Gefahrstoffe
Außenbreite	195 mm
Außentiefe	300 mm
Außenhöhe	258 mm
Gewicht (Produkt)	1,5 kg