



## DISPOSAL line

Artikelnummer: 500025

**Produktbereich**

Sicherheitsschränke

**Produktkategorie**

Typ 90 - brennbare

Flüssigkeiten

## Allgemein

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Linie</b>             | DISPOSAL        |
| <b>Variante</b>          | pro connect     |
| <b>Ausführung</b>        | U               |
| <b>Größe</b>             | S               |
| <b>Typ</b>               | 90              |
| <b>Lagerart</b>          | aktive Lagerung |
| <b>Funktion</b>          | Abfüllen        |
| <b>Erdungsanschluss</b>  | ja              |
| <b>Lüftungsanschluss</b> | ja              |

## Prüfkriterien und Dokumentation

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>TÜV-Süd Zertifikat-Nr.</b>          | Z1A 012906 0521 |
| <b>TÜV-Süd Zertifikatsart</b>          | GS              |
| <b>TÜV-Süd High Quality Zertifikat</b> | Z2 012906 0513  |
| <b>DIN EN 14470-1</b>                  | ja              |
| <b>DIN EN 16121/16122</b>              | ja              |
| <b>CE-Konformität</b>                  | ja              |

## Technische Daten

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| <b>Außenbreite ca.</b>                | 601 mm |
| <b>Außentiefe ca.</b>                 | 594 mm |
| <b>Außenhöhe ca.</b>                  | 631 mm |
| <b>max. Traglast pro Lagerbereich</b> | 45 kg  |
| <b>max. Zuladung</b>                  | 45 kg  |
| <b>max. Gesamtgewicht</b>             | 175 kg |
| <b>max. Volumen Einzelbinde</b>       | 10 L   |
| <b>Auffangvolumen</b>                 | 18,7 L |
| <b>Gewicht (Produkt) ca.</b>          | 130 kg |
| <b>Potentialfreier Kontakt</b>        | ja     |

## Schrank

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Schrankverkleidung Material</b> | Stahlblech                  |
| <b>Schrankfarbe</b>                | elektrisch ableitfähig grau |
| <b>Innenverkleidung Material</b>   | Stahlblech                  |
| <b>Innenverkleidung Farbe</b>      | RAL 7035                    |
| <b>Sockel</b>                      | klassisch                   |
| <b>Sockelhöhe ca.</b>              | 35 mm                       |
| <b>Sockelfarbe</b>                 | RAL 7015                    |

## Türen

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Anzahl Türen            | 1                           |
| Türart                  | Flügeltür                   |
| Türverkleidung Material | Stahlblech                  |
| Türfarbe                | elektrisch ableitfähig blau |
| Türanschlag             | rechts                      |
| Türbedienung            | klassisch                   |
| Türtechnik              | klassisch                   |
| Türgriff                | Bügelgriff Nickel matt      |
| Schloss                 | Zylinderschloss             |
| Verriegelung            | offen                       |
| Verriegelungspunkte     | 1-Punkt                     |

## Innenausstattung

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Innenausstattung Material | Stahlblech                  |
| Innenausstattung Farbe    | elektrisch ableitfähig grau |
| Bodenauffangwanne         | ausziehbar                  |
| Bodenauffangwanne Einsatz | Behältereinsatz             |
| Lagerebenen (LE)          | 1                           |
| Lagerbereiche (LB)        | 1                           |
| Einstellhöhe ca.          | 400 mm                      |
| Zusatzausstattung         | ja                          |
| Anzahl Füllstandsensoren  | 1                           |
| Anzahl Behälter           | 2                           |
| Anzahl Durchführungen     | 1                           |
| Behältergröße             | 10 L                        |
| Vi Hub                    | 1                           |
| Überwachung Füllstand     | ja mit Anzeige              |
| Anzeige                   | ja - Touchdisplay           |