



DISPOSAL line

Numéro d'article: 500026

Gamme de produits

Armoires de sécurité

Catégorie de produit

Type 90 - liquides
inflammables

Général

ligne	DISPOSAL
Variante	pro connect
version	U
Taille	LD
Type	90
Type de stockage	stockage actif
Fonction	Remplissage
raccord de mise à la terre	oui
connexion d'aération	oui

Certification

TÜV-Süd Certificat n°	Z1A 012906 0521
TÜV-Süd type de Certificat	GS
TÜV-Süd High Quality Zertifikat	Z2 012906 0513
DIN EN 14470 - 1	oui
DIN EN 16121/16122	oui
Conformité CE	oui

Données techniques

Largeur extérieure	1100 mm
Profondeur extérieure	594 mm
hauteur extérieure	631 mm
capacité de charge max. par espace de stockage	45 kg
charge utile max.	90 kg
poids total max.	315 kg
Volume max. des emballages unitaires à gauche	10 L
Vol. max. emballage individuel à droite	10 L
capacité de retention à gauche	18,7 L
capacité de retention à droite	18,7 L
Poids (produit)	225 kg
Contact libre de potentiel	oui

Armoire

Matériau du revêtement d'armoire	tôle d'acier
couleur de l'armoire	électriquement conducteur gris
Matériau du revêtement intérieur	tôle d'acier
Couleur du revêtement intérieur	RAL 7035
socle	classique
Hauteur du socle	35 mm
couleur du socle	RAL 7015

Portes

Nombre de portes	2
Type de porte	porte battante
Matériau du revêtement de porte	tôle d'acier
Couleur de la porte	électriquement conducteur bleu
Commande de porte	classique
technique de porte	classique
poignée de porte	Poignée en arceau nickel mat
serrure	serrure à cylindre
verrouillage	ouvert
points de verrouillage	1 point

aménagement

Revêtement intérieur (couleur)	tôle d'acier
Revêtement intérieur (matériau)	gris conducteur électrique
paroi séparatrice	oui
bac de rétention au sol	à rallonges
bac de rétention au sol insert	insert pour récipient
Niveaux de stockage (LE)	1
espaces de stockage (LB)	2
hauteur ajustable	400 mm

Aménagement supplémentaire

Nombre de sondes de niveau de remplissage	2
Nombre de récipients	4
Nombre de passages	2
taille du récipient	10 L
VI Hub	1
contrôle du niveau de remplissage	oui
Affichage	ja - Touchdisplay
Zusatzausstattung	