Technisches Datenblatt



13.10.2025 17:42



Artikelnummer: 59-10000-098

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

schwarz, elektrostatisch leitfähig, Maße: 298 x 198 x 264 (L x B x H) in mm mit eingeschweißter Sensorhalterung z.B. für kapazitiven Füllstandssensor (I/O)

| HW-Kategorie | Sicherheitsbehälter |
|-------------------|-----------------------|
| HW-Filter | Zubehör DISPOSAL line |
| Außenbreite | 298 mm |
| Außentiefe | 198 mm |
| Außenhöhe | 264 mm |
| Gewicht (Produkt) | 1,5 kg |