



COMPLEX line

Artikelnummer: 59-201777-017

Produktbereich

Sicherheitschranke

Produktkategorie

Typ 90 - brennbare
Flüssigkeiten

Allgemein

| | |
|--------------------------|------------------|
| Linie | COMPLEX |
| Variante | standard connect |
| Größe | XXL |
| Typ | 90 |
| Lagerart | aktive Lagerung |
| Funktion | Abfüllen |
| Erdungsanschluss | ja |
| Lüftungsanschluss | ja |

Prüfkriterien und Dokumentation

| | |
|---------------------------|----|
| DIN EN 14470-1 | ja |
| DIN EN 16121/16122 | ja |
| CE-Konformität | ja |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Außenbreite ca. | 1645 mm |
| Außentiefe ca. | 747 mm |
| Außenhöhe ca. | 2045 mm |
| max. Traglast pro Lagerbereich | 250 kg |
| max. Zuladung | 720 kg |
| max. Gesamtgewicht | 1080 kg |
| max. Volumen Einzelbinde | 200 L |
| Auffangvolumen | 220 L |
| Druckluftversorgung | ja |
| Gewicht (Produkt) ca. | 900 kg |
| Potentialfreier Kontakt | ja |

Schrank

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Schrankverkleidung Material | Stahlblech |
| Schrankfarbe | elektrisch ableitfähig grau |
| Innenverkleidung Material | Stahlblech |
| Innenverkleidung Farbe | elektrisch ableitfähig grau |
| Sockel | klassisch |
| Sockelhöhe ca. | 89 mm |
| Sockelfarbe | RAL 7015 |

Türen

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Anzahl Türen | 2 |
| Türart | Flügeltür |
| Türverkleidung Material | Stahlblech |
| Türfarbe | elektrisch ableitfähig blau |
| Türbedienung | klassisch |
| Türtechnik | klassisch |
| Türgriff | Bügelgriff Nickel matt |
| Schloss | Zylinderschloss |
| Verriegelung | offen |
| Verriegelungspunkte | 1-Punkt |

Innenausstattung

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Innenausstattung Material | Stahlblech |
| Innenausstattung Farbe | elektrisch ableitfähig grau |
| Bodenauffangwanne | fest |
| Bodenauffangwanne Einsatz | Gitterrost |
| Lagerebenen (LE) | 1 |
| Lagerbereiche (LB) | 2 |
| Einstellhöhe ca. | 1177 mm |
| Einstellhöhe Abfüllbehälter | 190 - 380 mm |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Anzahl Zapfstellen | 1 |
| Auflastadapter | ja |
| Überwachung Abluft | ja mit Anzeige |
| Lüftungssystem (Ventilator) | ja mit Gehäuse und Anzeige |
| Anzeige | ja - Display, mehrzeilig |
| Alarmierung | ja - optisch und akustisch |
| Zusatzausstattung | |