



COMPLEX line

Numéro d'article: 59-201777-017

Gamme de produits

armoires de sécurité

Catégorie de produit

Type 90 - liquides
inflammables

Général

ligne	COMPLEX
Variante	standard connect
Taille	XXL
Type	90
Type de stockage	stockage actif
Fonction	Remplissage
raccord de mise à la terre	oui
connexion d'aération	oui

Certification

DIN EN 14470 - 1	oui
DIN EN 16121/16122	oui
Conformité CE	oui

Données techniques

Largeur extérieure	1645 mm
Profondeur extérieure	747 mm
hauteur extérieure	2045 mm
capacité de charge max. par espace de stockage	250 kg
charge utile max.	720 kg
poids total max.	1080 kg
Volume max. par emballage individuel	200 L
capacité de retention	220 L
Alimentation en air comprimé	oui
Poids (produit)	900 kg
Contact libre de potentiel	oui

Armoire

Matériau du revêtement d'armoire	tôle d'acier
couleur de l'armoire	gris électriquement conducteur
Matériau du revêtement intérieur	tôle d'acier
Couleur du revêtement intérieur	gris conducteur électrique
socle	classique
Hauteur du socle	89 mm
couleur du socle	RAL 7015

Portes

Nombre de portes	2
Type de porte	porte battante
Matériau du revêtement de porte	tôle d'acier
Couleur de la porte	conducteur électrique bleu
Commande de porte	classique
technique de porte	classique
poignée de porte	Poignée tubulaire nickel mat
serrure	serrure à cylindre
verrouillage	ouvert
points de verrouillage	1 point

aménagement

Revêtement intérieur (couleur)	tôle d'acier
Revêtement intérieur (matériau)	conducteur électrique gris
bac de rétention au sol	ferme
bac de rétention au sol insert	caillebotis
Niveaux de stockage (LE)	1
espaces de stockage (LB)	2
hauteur ajustable	1177 mm
hauteur ajustable du récipient de remplissage	190 - 380 mm

Aménagement supplémentaire

Nombre de points de distribution	1
adaptateur de charge	oui
contrôle d'air d'échappement	oui avec ventilateur
système de ventilation	ja mit Gehäuse und Anzeige
Affichage	ja - Display, mehrzeilig
Alerte	ja - optisch und akustisch
Zusatzausstattung	