



Artikelnummer: 59-30000-098

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

schwarz, elektrostatisch leitfähig,
Maße: 365 x 265 x 425 (L x B x H) in mm
mit eingeschweißter Sensorhalterung
z.B. für kapazitiven Füllstandssensor (I/O)

HW-Kategorie	Sicherheitsbehälter
HW-Filter	Zubehör DISPOSAL line
Außenbreite ca.	265 mm
Außentiefe ca.	365 mm
Außenhöhe ca.	425 mm
Gewicht (Produkt) ca.	1,9 kg