



## BATTERY line

Artikelnummer: 600057

**Produktbereich**

Sicherheitsschränke

**Produktkategorie**

Typ 90 - Lithium-Ionen

Batterien

## Allgemein

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Linie             | BATTERY          |
| Variante          | station connect  |
| Größe             | XL               |
| Typ               | 90               |
| Lagerart          | passive Lagerung |
| Funktion          | Laden            |
| Erdungsanschluss  | ja               |
| Lüftungsanschluss | ja               |

## Prüfkriterien und Dokumentation

|                    |    |
|--------------------|----|
| DIN EN 14470-1     | ja |
| DIN EN 16121/16122 | ja |
| DIN EN IEC 61439-2 | ja |
| CE-Konformität     | ja |

## Technische Daten

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Außenbreite</b>                    | 1194 mm                 |
| <b>Außentiefe</b>                     | 612 mm                  |
| <b>Außenhöhe</b>                      | 2091 mm                 |
| <b>max. Traglast pro Lagerbereich</b> | 75 kg                   |
| <b>max. Zuladung</b>                  | 360 kg                  |
| <b>max. Gesamtgewicht</b>             | 910 kg                  |
| <b>max. Volumen Einzelbinde</b>       | 30 L                    |
| <b>Auffangvolumen</b>                 | 33 L                    |
| <b>Steckdosen</b>                     | 32                      |
| <b>Steckdosen Typ</b>                 | Typ F: CEE 7/3          |
| <b>max. Kapazität Li-Ionen Zelle</b>  | 54 Ah                   |
| <b>Spannungsversorgung</b>            | 230V - 50Hz - IEC 61439 |
| <b>Gewicht (Produkt)</b>              | 550 kg                  |
| <b>Anschlussstecker Typ</b>           | CEE L+N+PE, 6h, blau    |
| <b>Potentialfreier Kontakt</b>        | ja                      |

## Schrank

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Schrankverkleidung Material</b> | Stahlblech    |
| <b>Schrankfarbe</b>                | RAL 7035      |
| <b>Innenverkleidung Material</b>   | Dekorplatten  |
| <b>Innenverkleidung Farbe</b>      | RAL 7035      |
| <b>Sockel</b>                      | zurückgesetzt |
| <b>Sockelhöhe</b>                  | 95 mm         |
| <b>Sockelfarbe</b>                 | RAL 7015      |

## Türen

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Anzahl Türen            | 2                      |
| Türart                  | Flügeltür              |
| Türverkleidung Material | Stahlblech             |
| Türfarbe                | PANTONE 389 C          |
| Türbedienung            | klassisch              |
| Türtechnik              | klassisch              |
| Türgriff                | Bügelgriff Nickel matt |
| Schloss                 | Zylinderschloss        |
| Verriegelung            | dauerhaft              |
| Verriegelungspunkte     | 2-Punkt                |
| Backdraft Verriegelung  | ja                     |

## Innenausstattung

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Innenausstattung Material | Stahlblech       |
| Innenausstattung Farbe    | RAL 7035         |
| Mitteltrennwand           | ja               |
| Bodenauffangwanne         | fest             |
| Bodenauffangwanne Einsatz | Lochblecheinsatz |
| Lagerboden                | ja               |
| Lagerebenen (LE)          | 4                |
| Lagerbereiche (LB)        | 8                |
| Einstellhöhe              | 378 mm           |
| Zusatzausstattung         | ja               |
| Anzahl Durchführungen     | 2                |
| Auflastadapter            | ja               |
| Sensor Hub                | 1                |
| Anzahl Temperatursensoren | 1                |
| Überwachung Temperatur    | ja               |