



## BATTERY line

Numéro d'article: 600121

**Gamme de produits**

**Catégorie de produit**

Armoires de sécurité

Type 90 -

accumulateurs lithium-ion

## Général

ligne	BATTERY
Variante	station connect
Taille	XL
Type	90
Type de stockage	stockage passif
Fonction	Magasin
raccord de mise à la terre	oui
connexion d'aération	oui

## Certification

DIN EN 14470 - 1	oui
DIN EN 16121/16122	oui
DIN EN IEC 61439-2	oui
Conformité CE	oui

## Données techniques

<b>Largeur extérieure</b>	1194 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	612 mm
<b>hauteur extérieure</b>	2091 mm
<b>capacité de charge max. par espace de stockage</b>	75 kg
<b>charge utile max.</b>	360 kg
<b>poids total max.</b>	890 kg
<b>Volume max. par emballage individuel</b>	30 L
<b>capacité de retention</b>	33 L
<b>prises</b>	32
<b>Type de prises</b>	Type F : CEE 7/3
<b>capacité max. de la cellule Li-ion</b>	54 Ah
<b>Alimentation électrique</b>	400V - 50Hz - IEC 61439
<b>Poids (produit)</b>	550 kg
<b>Fiche de connexion Type</b>	CEE 3L+N+PE, 6h, rouge
<b>Contact libre de potentiel</b>	oui

## Armoire

<b>Matériau du revêtement d'armoire</b>	tôle d'acier
<b>couleur de l'armoire</b>	RAL 7035
<b>Matériau du revêtement intérieur</b>	Plaques décor
<b>Couleur du revêtement intérieur</b>	RAL 7035
<b>socle</b>	réinitialisé
<b>Hauteur du socle</b>	95 mm
<b>couleur du socle</b>	RAL 7015

## Portes

<b>Nombre de portes</b>	2
<b>Type de porte</b>	porte battante
<b>Matériau du revêtement de porte</b>	tôle d'acier
<b>Couleur de la porte</b>	PANTONE 389 C
<b>Commande de porte</b>	classique
<b>technique de porte</b>	classique
<b>poignée de porte</b>	Poignée en arceau nickel mat
<b>serrure</b>	serrure à cylindre
<b>verrouillage</b>	durable
<b>points de verrouillage</b>	2 points
<b>verrouillage contre l'explosion de fumées (backdraft)</b>	oui

## aménagement

<b>Revêtement intérieur (couleur)</b>	tôle d'acier
<b>Revêtement intérieur (matériau)</b>	RAL 7035
<b>paroi séparatrice</b>	oui
<b>bac de rétention au sol</b>	ferme
<b>bac de rétention au sol insert</b>	caillebotis
<b>étagère de stockage</b>	oui
<b>Niveaux de stockage (LE)</b>	4
<b>espaces de stockage (LB)</b>	8
<b>hauteur ajustable</b>	378 mm
<b>Aménagement supplémentaire</b>	oui
<b>Nombre de passages</b>	2
<b>adaptateur de charge</b>	oui
<b>Concentrateur de capteurs</b>	1
<b>Nombre de capteurs de température</b>	1
<b>Nombre de capteurs de porte inductifs</b>	2
<b>Lampe de signalisation</b>	oui
<b>détecteur de fumée</b>	oui
<b>Contrôle de la température</b>	oui
<b>Contrôle du statut de la porte</b>	oui
<b>Alerte</b>	ja - optisch und akustisch