



## BATTERY line

Numéro d'article: 600127

**Gamme de produits**

armoires de sécurité

**Catégorie de produit**

Type 90 -  
accumulateurs lithium-ion

## Général

<b>ligne</b>	BATTERY
<b>Variante</b>	station connect
<b>Taille</b>	XL
<b>Type</b>	90
<b>Type de stockage</b>	stockage passif
<b>Fonction</b>	magasin
<b>raccord de mise à la terre</b>	oui
<b>connexion d'aération</b>	oui

## Certification

<b>DIN EN 14470 - 1</b>	oui
<b>DIN EN 16121/16122</b>	oui
<b>DIN EN IEC 61439-2</b>	oui
<b>Conformité CE</b>	oui

## Données techniques

<b>Largeur extérieure</b>	1194 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	612 mm
<b>hauteur extérieure</b>	2091 mm
<b>capacité de charge max. par espace de stockage</b>	75 kg
<b>charge utile max.</b>	360 kg
<b>poids total max.</b>	890 kg
<b>Volume max. par emballage individuel</b>	30 L
<b>capacité de retention</b>	33 L
<b>prises</b>	32
<b>Type de prises</b>	Type F : CEE 7/3
<b>capacité max. de la cellule Li-ion</b>	54 Ah
<b>Alimentation électrique</b>	230V - 50Hz - IEC 61439
<b>Poids (produit)</b>	550 kg
<b>Fiche de connexion Type</b>	CEE L+N+PE, 6h, bleu
<b>Contact libre de potentiel</b>	oui

## Armoire

<b>Matériau du revêtement d'armoire</b>	tôle d'acier
<b>couleur de l'armoire</b>	RAL 7035
<b>Matériau du revêtement intérieur</b>	plaques décor
<b>Couleur du revêtement intérieur</b>	RAL 7035
<b>socle</b>	réinitialisé
<b>Hauteur du socle</b>	95 mm
<b>couleur du socle</b>	RAL 7015

## Portes

Nombre de portes	2
Type de porte	porte battante
Matériau du revêtement de porte	tôle d'acier
Couleur de la porte	PANTONE 389 C
Commande de porte	classique
technique de porte	classique
poignée de porte	Poignée en arceau nickel mat
serrure	serrure à cylindre
verrouillage	permanent
points de verrouillage	2 points
verrouillage contre l'explosion de fumées (backdraft)	oui

## aménagement

Revêtement intérieur (couleur)	tôle d'acier
Revêtement intérieur (matériau)	RAL 7035
paroi séparatrice	ja
bac de rétention au sol	fixe
bac de rétention au sol insert	caillebotis
étagère de stockage	oui
Niveaux de stockage (LE)	4
espaces de stockage (LB)	8
hauteur ajustable	378 mm

## Aménagement supplémentaire

<b>Nombre de passages</b>	2
<b>adaptateur de charge</b>	oui
<b>Concentrateur de capteurs</b>	1
<b>Nombre de capteurs de température</b>	1
<b>Nombre de capteurs de porte inductifs</b>	2
<b>Lampe de signalisation</b>	oui
<b>détecteur de fumée</b>	oui
<b>Contrôle de la température</b>	oui
<b>Contrôle du statut de la porte</b>	oui
<b>Alerte</b>	ja - optisch und akustisch
<b>Zusatzausstattung</b>	