



BATTERY line

Numéro d'article: 600137

Gamme de produits

armoires de sécurité

Catégorie de produit

Type 90 -
accumulateurs lithium-
ion

Général

ligne	BATTERY
Variante	station connect
Taille	XL
Type	90
Type de stockage	stockage passif
Fonction	Charger
raccord de mise à la terre	oui
connexion d'aération	oui

Certification

DIN EN 14470 - 1	oui
DIN EN 16121/16122	oui
DIN EN IEC 61439-2	oui
Conformité CE	oui

Données techniques

Largeur extérieure	1194 mm
Profondeur extérieure	612 mm
hauteur extérieure	2091 mm
capacité de charge max. par espace de stockage	75 kg
charge utile max.	360 kg
poids total max.	890 kg
Volume max. par emballage individuel	30 L
capacité de retention	33 L
prises	32
Type de prises	Type F: CEE 7/3
capacité max. de la cellule Li-ion	54 Ah
Alimentation électrique	230V - 50Hz - IEC 61439
Poids (produit)	550 kg
Fiche de connexion Type	CEE L+N+PE, 6h, bleu
Contact libre de potentiel	oui

Armoire

Matériau du revêtement d'armoire	tôle d'acier
couleur de l'armoire	RAL 7035
Matériau du revêtement intérieur	plaques décor
Couleur du revêtement intérieur	RAL 7035
socle	réinitialisé
Hauteur du socle	95 mm
couleur du socle	RAL 7015

Portes

Nombre de portes	2
Type de porte	porte battante
Matériau du revêtement de porte	tôle d'acier
Couleur de la porte	PANTONE 389 C
Commande de porte	classique
technique de porte	classique
poignée de porte	Poignée en arceau nickel mat
serrure	serrure à cylindre
verrouillage	durable
points de verrouillage	2 points
verrouillage contre l'explosion de fumées (backdraft)	oui

aménagement

Revêtement intérieur (couleur)	tôle d'acier
Revêtement intérieur (matériau)	RAL 7035
paroi séparatrice	ja
bac de rétention au sol	ferme
bac de rétention au sol insert	caillebotis
étagère de stockage	oui
Niveaux de stockage (LE)	4
espaces de stockage (LB)	8
hauteur ajustable	378 mm

Aménagement supplémentaire

Nombre de passages	2
adaptateur de charge	oui
Concentrateur de capteurs	1
Nombre de capteurs de température	1
Contrôle de la température	oui
Zusatzausstattung	