

BATTERY line

Artikelnummer: 600169

Produktbereich

Sicherheitsschränke

Produktkategorie

Typ 90 - Lithium-Ionen

Batterien



Allgemein

| | |
|--------------------------|------------------|
| Linie | BATTERY |
| Variante | station |
| Ausführung | B |
| Größe | ST |
| Typ | 90 |
| Lagerart | passive Lagerung |
| Funktion | Laden |
| Erdungsanschluss | ja |
| Lüftungsanschluss | ja |

Prüfkriterien und Dokumentation

| | |
|---------------------------|----|
| DIN EN 14470-1 | ja |
| DIN EN 16121/16122 | ja |
| DIN EN IEC 61439-2 | ja |
| CE-Konformität | ja |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Außenbreite ca. | 601 mm |
| Außentiefe ca. | 594 mm |
| Außenhöhe ca. | 805 mm |
| max. Traglast pro Lagerbereich | 20 kg |
| max. Zuladung | 80 kg |
| max. Gesamtgewicht | 225 kg |
| max. Volumen Einzelbinde | 7 L |
| Auffangvolumen | 8 L |
| Steckdosen | 8 |
| Steckdosen Typ | Typ F: CEE 7/3 |
| max. Kapazität Li-Ionen Zelle | 54 Ah |
| Spannungsversorgung | 230V - 50Hz - IEC 61439 |
| Gewicht (Produkt) ca. | 145 kg |
| Anschlussstecker Typ | CEE L+N+PE, 6h, blau |

Schrank

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Schrankverkleidung Material | Stahlblech |
| Schrankfarbe | RAL 7035 |
| Innenverkleidung Material | Dekorplatten |
| Innenverkleidung Farbe | RAL 7035 |
| Sockel | klassisch |
| Sockelhöhe ca. | 35 mm |
| Sockelfarbe | RAL 7015 |

Türen

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Anzahl Türen | 1 |
| Türart | Flügeltür |
| Türverkleidung Material | Stahlblech |
| Türfarbe | PANTONE 389 C |
| Türanschlag | rechts |
| Türbedienung | klassisch |
| Türtechnik | klassisch |
| Türgriff | Bügelgriff Nickel matt |
| Schloss | Zylinderschloss |
| Verriegelung | dauerhaft |
| Verriegelungspunkte | 2-Punkt |
| Backdraft Verriegelung | ja |

Innenausstattung

| | |
|---------------------------|------------------|
| Innenausstattung Material | Stahlblech |
| Innenausstattung Farbe | RAL 7035 |
| Bodenauffangwanne | fest |
| Bodenauffangwanne Einsatz | Lochblecheinsatz |
| Lagerboden | ja |
| Lagerebenen (LE) | 2 |
| Lagerbereiche (LB) | 2 |
| Einstellhöhe ca. | 260 mm |
| Anzahl Durchführungen | 1 |