



DEPOT line

Numéro d'article: 70-200740-003

Gamme de produits armoires de sécurité
Catégorie de produit Bouteille de gaz en dehors

Général

ligne	DEPOT
Taille	M
Fonction	stocker
raccord de mise à la terre	oui

Certification

Données techniques

Largeur extérieure	654 mm
Profondeur extérieure	400 mm
hauteur extérieure	2053 mm
capacité de charge max. par espace de stockage	150 kg
Nombre de courroies de retenue pour bouteilles de gaz	2
Poids (produit)	85 kg

Armoire

Matériau du revêtement d'armoire	tôle d'acier
couleur de l'armoire	RAL 9002
Matériau du revêtement intérieur	tôle d'acier
Couleur du revêtement intérieur	RAL 9002

Portes

Nombre de portes	1
Type de porte	porte battante
Matériau du revêtement de porte	tôle d'acier
Couleur de la porte	RAL 9002
butoir de porte	à droite
Commande de porte	classique
technique de porte	classique
poignée de porte	poignée PA noire
serrure	serrure à cylindre
verrouillage	ouvert
points de verrouillage	3 points

aménagement

Revêtement intérieur (couleur)	tôle d'acier
Revêtement intérieur (matériau)	RAL 9002
Niveaux de stockage (LE)	1
espaces de stockage (LB)	1
hauteur ajustable	1970 mm

Aménagement supplémentaire

Nombre de fenêtres d'inspection	1
Zusatzausstattung	