



DEPOT line

Artikelnummer: 70-201040-003

Produktbereich Sicherheitsschränke
Produktkategorie Gasflaschen -
Außenlagerung

Allgemein

Linie	DEPOT
Größe	L
Funktion	Lagern
Erdungsanschluss	ja

Zertifizierung

Technische Daten

Außenbreite	954 mm
Außentiefe	400 mm
Außenhöhe	2053 mm
max. Traglast pro Lagerbereich	150 kg
Anzahl Haltegurte Gasflaschen	3
Gewicht (Produkt)	103 kg

Schrank

Schrankverkleidung Material	Stahlblech
Schrankfarbe	RAL 9002
Innenverkleidung Material	Stahlblech
Innenverkleidung Farbe	RAL 9002

Türen

Anzahl Türen	2
Türart	Flügeltür
Türverkleidung Material	Stahlblech
Türfarbe	RAL 9002
Türbedienung	klassisch
Türtechnik	klassisch
Türgriff	Klinkengriff PA schwarz
Schloss	Zylinderschloss
Verriegelung	offen
Verriegelungspunkte	3-Punkt

Innenausstattung

Innenausstattung Material	Stahlblech
Innenausstattung Farbe	RAL 9002
Lagerebenen (LE)	1
Lagerbereiche (LB)	1
Einstellhöhe	1970 mm
Zusatzausstattung	ja
Anzahl Kontrollfenster	2