



## DEPOT line

Numéro d'article: 70-201040-003

**Gamme de produits** armoires de sécurité  
**Catégorie de produit** Bouteille de gaz en dehors

## Général

<b>ligne</b>	DEPOT
<b>Taille</b>	L
<b>Fonction</b>	stocker
<b>raccord de mise à la terre</b>	oui

## Certification

## Données techniques

<b>Largeur extérieure</b>	954 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	400 mm
<b>hauteur extérieure</b>	2053 mm
<b>capacité de charge max. par espace de stockage</b>	150 kg
<b>Nombre de courroies de retenue pour bouteilles de gaz</b>	3
<b>Poids (produit)</b>	103 kg

## Armoire

Matériau du revêtement d'armoire	tôle d'acier
couleur de l'armoire	RAL 9002
Matériau du revêtement intérieur	tôle d'acier
Couleur du revêtement intérieur	RAL 9002

## Portes

Nombre de portes	2
Type de porte	porte battante
Matériau du revêtement de porte	tôle d'acier
Couleur de la porte	RAL 9002
Commande de porte	classique
technique de porte	classique
poignée de porte	Poignée à levier PA noire
serrure	serrure à cylindre
verrouillage	ouvert
points de verrouillage	3 points

## aménagement

Revêtement intérieur (couleur)	tôle d'acier
Revêtement intérieur (matériau)	RAL 9002
Niveaux de stockage (LE)	1
espaces de stockage (LB)	1
hauteur ajustable	1970 mm

## Aménagement supplémentaire

Nombre de fenêtres d'inspection	2
Zusatzausstattung	