



DEPOT line

Numéro d'article: 70-201340-001

Gamme de produits

armoires de sécurité

Catégorie de produit

Bouteille de gaz en
dehors

Général

ligne	DEPOT
Taille	XL
Fonction	stocker
raccord de mise à la terre	oui

Certification

Données techniques

Largeur extérieure	1254 mm
Profondeur extérieure	400 mm
hauteur extérieure	2053 mm
capacité de charge max. par espace de stockage	150 kg
Nombre de courroies de retenue pour bouteilles de gaz	4
Poids (produit)	125 kg

Armoire

Matériau du revêtement d'armoire	tôle d'acier
couleur de l'armoire	RAL 9002
Matériau du revêtement intérieur	tôle d'acier
Couleur du revêtement intérieur	RAL 9002

Portes

Nombre de portes	2
Type de porte	porte battante
Matériau du revêtement de porte	tôle d'acier
Couleur de la porte	RAL 9002
Commande de porte	classique
technique de porte	classique
poignée de porte	Poignée à levier PA noire
serrure	serrure à cylindre
verrouillage	ouvert
points de verrouillage	3 points

aménagement

Revêtement intérieur (couleur)	tôle d'acier
Revêtement intérieur (matériau)	RAL 9002
Niveaux de stockage (LE)	1
espaces de stockage (LB)	1
hauteur ajustable	1970 mm