



## SUPREME line

Numéro d'article: 79-130660-021

### Gamme de produits

armoires de sécurité

### Catégorie de produit

Type G90 - stockage  
de gaz

## Général

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ligne                      | SUPREME  |
| Variante                   | standard |
| Taille                     | S        |
| Type                       | G90      |
| Fonction                   | Stocker  |
| raccord de mise à la terre | oui      |
| connexion d'aération       | oui      |

## Certification

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| TÜV-Süd Certificat n°           | Z1A 012906 0523 |
| TÜV-Süd type de Certificat      | GS              |
| TÜV-Süd High Quality Zertifikat | Z2 012906 0513  |
| DIN EN 14470 - 2                | oui             |
| DIN EN 16121/16122              | oui             |
| Conformité CE                   | oui             |

## Données techniques

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Largeur extérieure                                    | 595 mm  |
| Profondeur extérieure                                 | 610 mm  |
| hauteur extérieure                                    | 1375 mm |
| capacité de charge max. par espace de stockage        | 100 kg  |
| charge utile max.                                     | 100 kg  |
| poids total max.                                      | 355 kg  |
| Nombre de courroies de retenue pour bouteilles de gaz | 2       |
| Poids (produit)                                       | 255 kg  |

## Armoire

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Matériau du revêtement d'armoire | tôle d'acier  |
| couleur de l'armoire             | RAL 7035      |
| Matériau du revêtement intérieur | plaques décor |
| Couleur du revêtement intérieur  | RAL 7035      |

## Portes

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nombre de portes                | 1                               |
| Type de porte                   | porte battante                  |
| Matériau du revêtement de porte | tôle d'acier                    |
| Couleur de la porte             | RAL 3003                        |
| butoir de porte                 | à droite                        |
| Commande de porte               | classique                       |
| technique de porte              | classique                       |
| poignée de porte                | Poignée de fenêtre chromée mate |
| serrure                         | serrure à cylindre              |

## aménagement

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Revêtement intérieur (couleur)  | tôle d'acier     |
| Revêtement intérieur (matériau) | RAL 7035         |
| hauteur ajustable               | 1171 mm          |
| support pour robinetterie       | oui - position A |
| Nombre de supports de bouteille | 1                |