



## SUPREME line

Artikelnummer: 79-200960-021

**Produktbereich**

Sicherheitsschränke

**Produktkategorie**

Typ G90 - Lagerung

Gase

## Allgemein

<b>Linie</b>	SUPREME
<b>Variante</b>	standard
<b>Größe</b>	L
<b>Typ</b>	G90
<b>Funktion</b>	Lagern
<b>Erdungsanschluss</b>	ja
<b>Lüftungsanschluss</b>	ja

## Prüfkriterien und Dokumentation

<b>TÜV-Süd Zertifikat-Nr.</b>	Z1A 012906 0523
<b>TÜV-Süd Zertifikatsart</b>	GS
<b>TÜV-Süd High Quality Zertifikat</b>	Z2 012906 0513
<b>DIN EN 14470-2</b>	ja
<b>DIN EN 16121/16122</b>	ja
<b>CE-Konformität</b>	ja

## Technische Daten

<b>Außenbreite ca.</b>	895 mm
<b>Außentiefe ca.</b>	610 mm
<b>Außenhöhe ca.</b>	2030 mm
<b>max. Traglast pro Lagerbereich</b>	300 kg
<b>max. Zuladung</b>	300 kg
<b>max. Gesamtgewicht</b>	785 kg
<b>Anzahl Haltegurte Gasflaschen</b>	3
<b>Gewicht (Produkt) ca.</b>	485 kg

## Schrank

<b>Schrankverkleidung Material</b>	Stahlblech
<b>Schrankfarbe</b>	RAL 7035
<b>Innenverkleidung Material</b>	Dekorplatten
<b>Innenverkleidung Farbe</b>	RAL 7035

## Türen

<b>Anzahl Türen</b>	2
<b>Türart</b>	Flügeltür
<b>Türverkleidung Material</b>	Stahlblech
<b>Türfarbe</b>	RAL 3003
<b>Türbedienung</b>	klassisch
<b>Türtechnik</b>	klassisch
<b>Türgriff</b>	Fenstergriff Chrom matt
<b>Schloss</b>	Zylinderschloss

## Innenausstattung

<b>Innenausstattung Material</b>	Stahlblech
<b>Innenausstattung Farbe</b>	RAL 7035
<b>Einstellhöhe ca.</b>	1826 mm
<b>Armaturenhalter</b>	ja - Position A
<b>Anzahl Flaschenhalter</b>	1