



## COOL line

Artikelnummer: 800002

**Produktbereich**

Sicherheitsschränke

**Produktkategorie**

Typ 90 - gekühlte

Lagerung

## Allgemein

<b>Linie</b>	COOL
<b>Variante</b>	standard connect
<b>Größe</b>	LL
<b>Typ</b>	90
<b>Lagerart</b>	passive Lagerung
<b>Funktion</b>	Lagern
<b>Erdungsanschluss</b>	ja
<b>Lüftungsanschluss</b>	ja

## Prüfkriterien und Dokumentation

<b>TÜV-Süd Zertifikat-Nr.</b>	Z1A 012906 0520
<b>TÜV-Süd Zertifikatsart</b>	GS
<b>TÜV-Süd High Quality Zertifikat</b>	Z2 012906 0513
<b>DIN EN 14470-1</b>	ja
<b>DIN EN 16121/16122</b>	ja

## Technische Daten

<b>Außenbreite ca.</b>	894 mm
<b>Außentiefe ca.</b>	791 mm
<b>Außenhöhe ca.</b>	2050 mm
<b>max. Traglast pro Lagerbereich</b>	40 kg
<b>max. Zuladung</b>	180 kg
<b>max. Gesamtgewicht</b>	685 kg
<b>max. Volumen Einzelbinde</b>	10 L
<b>Auffangvolumen</b>	11 L
<b>Spannungsversorgung</b>	230V - 50Hz - IEC 61439
<b>Gewicht (Produkt) ca.</b>	485 kg
<b>Temperaturprofil</b>	+3°C - +16°C
<b>Anschlussstecker Typ</b>	Typ E+F: CEE 7/7
<b>Potentialfreier Kontakt</b>	ja

## Schrank

<b>Schrankverkleidung Material</b>	Stahlblech
<b>Schrankfarbe</b>	RAL 7035
<b>Innenverkleidung Material</b>	Dekorplatten
<b>Innenverkleidung Farbe</b>	RAL 7035
<b>Sockel</b>	klassisch
<b>Sockelhöhe ca.</b>	95 mm
<b>Sockelfarbe</b>	RAL 7015

## Türen

Anzahl Türen	1
Türart	Flügeltür
Türverkleidung Material	Stahlblech
Türfarbe	RAL 9016
Türanschlag	rechts
Türbedienung	klassisch
Türtechnik	klassisch
Türgriff	Bügelgriff Nickel matt
Schloss	Zylinderschloss
Verriegelung	offen
Verriegelungspunkte	1-Punkt

## Innenausstattung

Innenausstattung Material	Stahlblech
Innenausstattung Farbe	RAL 9016
Bodenauffangwanne	fest
Bodenauffangwanne Einsatz	Lochblecheinsatz
Lagerboden	ja
Lagerebenen (LE)	5
Lagerbereiche (LB)	5
Einstellhöhe ca.	1373 mm
Zusatzausstattung	ja
Anzahl Durchführungen	1
Auflastadapter	ja
Überwachung Abluft	ja