

01.12.2025 14:55



COOL line

Artikelnummer: 89-200977-040

ProduktbereichSicherheitsschränkeProduktkategorieTyp 90 - gekühlte

Lagerung

Allgemein

Linie	COOL
Variante	dual
Größe	XL
Тур	90
Lagerart	passive Lagerung
Funktion	Lagern
Erdungsanschluss	ja
Lüftungsanschluss	ja

Prüfkriterien und Dokumentation

TÜV-Süd Zertifikat-Nr.	Z1A 012906 0520
TÜV-Süd Zertifikatsart	GS
TÜV-Süd High Quality Zertifikat	Z2 012906 0513
DIN EN 14470-1	ja
DIN EN 16121/16122	ja



01.12.2025 14:55

Technische Daten

Außenbreite	894 mm
Außentiefe	747 mm
Außenhöhe	2045 mm
max. Traglast pro Lagerbereich	40 kg
max. Zuladung	240 kg
max. Gesamtgewicht	715 kg
max. Volumen Einzelgebinde	5 L
Auffangvolumen	5,5 L
Spannungsversorgung	230V - 50Hz - IEC 61439
Gewicht (Produkt)	499 kg
Temperaturprofil	+3°C - +16°C
Anschlussstecker Typ	Typ E+F: CEE 7/7
Potentialfreier Kontakt	ja

Schrank

Schrankverkleidung Material	Stahlblech
Schrankfarbe	RAL 7035
Innenverkleidung Material	Dekorplatten
Innenverkleidung Farbe	RAL 7035
Sockel	klassisch
Sockelhöhe	89 mm
Sockelfarbe	RAL 7015



01.12.2025 14:55

Türen

Anzahl Türen	1
Türart	Flügeltür
Türverkleidung Material	Stahlblech
Türfarbe	RAL 9016
Türanschlag	rechts
Türbedienung	klassisch
Türtechnik	klassisch
Türgriff	Bügelgriff Nickel matt
Schloss	Zylinderschloss
Verriegelung	offen
Verriegelungspunkte	1-Punkt

Innenausstattung

Innenausstattung Material	Stahlblech
Innenausstattung Farbe	RAL 9016
Bodenauffangwanne	fest
Bodenauffangwanne Einsatz	Lochblecheinsatz
Lagerboden	ja
Lagerebenen (LE)	8
Lagerbereiche (LB)	8
Einstellhöhe	628 mm
Zusatzausstattung	ja
Anzahl Durchführungen	1
Auflastadapter	ja
Überwachung Abluft	ja mit Ventilator