



COOL line

Artikelnummer: 89-200977-040

Produktbereich

Sicherheitsschränke

Produktkategorie

Typ 90 - gekühlte

Lagerung

Allgemein

Linie	COOL
Variante	dual connect
Größe	XL
Typ	90
Lagerart	passive Lagerung
Funktion	Lagern
Erdungsanschluss	ja
Lüftungsanschluss	ja

Prüfkriterien und Dokumentation

TÜV-Süd Zertifikat-Nr.	Z1A 012906 0520
TÜV-Süd Zertifikatsart	GS
TÜV-Süd High Quality Zertifikat	Z2 012906 0513
DIN EN 14470-1	ja
DIN EN 16121/16122	ja

Technische Daten

Außenbreite ca.	894 mm
Außentiefe ca.	747 mm
Außenhöhe ca.	2045 mm
max. Traglast pro Lagerbereich	40 kg
max. Zuladung	240 kg
max. Gesamtgewicht	715 kg
max. Volumen Einzelbinde	5 L
Auffangvolumen	5,5 L
Spannungsversorgung	230V - 50Hz - IEC 61439
Gewicht (Produkt) ca.	499 kg
Temperaturprofil	+3°C - +16°C
Anschlussstecker Typ	Typ E+F: CEE 7/7
Potentialfreier Kontakt	ja

Schrank

Schrankverkleidung Material	Stahlblech
Schrankfarbe	RAL 7035
Innenverkleidung Material	Dekorplatten
Innenverkleidung Farbe	RAL 7035
Sockel	klassisch
Sockelhöhe ca.	89 mm
Sockelfarbe	RAL 7015

Türen

Anzahl Türen	1
Türart	Flügeltür
Türverkleidung Material	Stahlblech
Türfarbe	RAL 9016
Türanschlag	rechts
Türbedienung	klassisch
Türtechnik	klassisch
Türgriff	Bügelgriff Nickel matt
Schloss	Zylinderschloss
Verriegelung	offen
Verriegelungspunkte	1-Punkt

Innenausstattung

Innenausstattung Material	Stahlblech
Innenausstattung Farbe	RAL 9016
Bodenauffangwanne	fest
Bodenauffangwanne Einsatz	Lochblecheinsatz
Lagerboden	ja
Lagerebenen (LE)	8
Lagerbereiche (LB)	8
Einstellhöhe ca.	628 mm

Anzahl Durchführungen	1
Auflastadapter	ja
Überwachung Abluft	ja mit Anzeige
Lüftungssystem (Ventilator)	ja mit Gehäuse und Anzeige
Anzeige	ja - Display, mehrzeilig
Alarmierung	ja - optisch und akustisch
Zusatzausstattung	