



COOL line

Numéro d'article: 89-200977-040

Gamme de produits

Armoires de sécurité

Catégorie de produit

Type 90 - stockage réfrigéré

Général

ligne	COOL
Variante	dual connect
Taille	XL
Type	90
Type de stockage	stockage passif
Fonction	stocker
raccord de mise à la terre	oui
connexion d'aération	oui

Certification

TÜV-Süd Certificat n°	Z1A 012906 0520
TÜV-Süd type de Certificat	GS
TÜV-Süd High Quality Zertifikat	Z2 012906 0513
DIN EN 14470 - 1	oui
DIN EN 16121/16122	oui

Données techniques

Largeur extérieure	894 mm
Profondeur extérieure	747 mm
hauteur extérieure	2045 mm
capacité de charge max. par espace de stockage	40 kg
charge utile max.	240 kg
poids total max.	715 kg
Volume max. par emballage individuel	5 L
capacité de retention	5,5 L
Alimentation électrique	230V - 50Hz - IEC 61439
Poids (produit)	499 kg
Temperaturprofil	+3°C - +16°C
Fiche de connexion Type	Type E+F : CEE 7/7
Contact libre de potentiel	oui

Armoire

Matériau du revêtement d'armoire	tôle d'acier
couleur de l'armoire	RAL 7035
Matériau du revêtement intérieur	plaques décor
Couleur du revêtement intérieur	RAL 7035
socle	classique
Hauteur du socle	89 mm
couleur du socle	RAL 7015

Portes

Nombre de portes	1
Type de porte	porte battante
Matériau du revêtement de porte	tôle d'acier
Couleur de la porte	RAL 9016
butoir de porte	à droite
Commande de porte	classique
technique de porte	classique
poignée de porte	Poignée en U nickel mat
serrure	serrure à cylindre
verrouillage	ouvert
points de verrouillage	1 point

aménagement

Revêtement intérieur (couleur)	tôle d'acier
Revêtement intérieur (matériau)	RAL 9016
bac de rétention au sol	ferme
bac de rétention au sol insert	caillebotis
étagère de stockage	oui
Niveaux de stockage (LE)	8
espaces de stockage (LB)	8
hauteur ajustable	628 mm

Aménagement supplémentaire

Nombre de passages	1
adaptateur de charge	oui
contrôle d'air d'échappement	oui avec ventilateur
système de ventilation	ja mit Gehäuse und Anzeige
Affichage	ja - Display, mehrzeilig
Alerte	ja - optisch und akustisch
Zusatzausstattung	