



Numéro d'article: 9.71.202

Gamme de produits

Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

y compris protection contre les chocs et couvercle anti-poussière et
panneau d'urgence / d'information (pictogramme).

Boîtier en plastique renforcé de fibres de verre.

Pièces en contact avec les fluides en laiton.

Débit d'eau 7 l/min à 1,5 - 5 bar de pression d'écou-
lement, y compris régulateur de débit automatique et
clapet anti-retour.

Raccord d'eau requis 1/2 pouce filetage exté-
rieur.

Longueur du tuyau 1500 mm.

Essai : conformément à BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988,
DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-2.

Contrôlé et approuvé par DIN-DVGW.

Catégorie de marchandises	Produits d'urgence
Filtre pour marchandises	Douches de secours
Largeur extérieure	80 mm
Profondeur extérieure	80 mm
hauteur extérieure	240 mm
Poids (produit)	1,58 kg