



Artikelnummer: 9.71.302

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

inkl. Stoßschutz und Staubschutzdeckel und Not-/Hinweisschild (Piktogramm).
Brausekopf 45° abgewinkelt.
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Medienführende Teile aus Messing.
Wasserabgabemenge 7 l/min bei 1,5 - 5 bar Fließdruck, inkl. automatischem Mengenregulator und Rückflußverhinderer.
Erforderlicher Wasseranschluß 1/2 Zoll Außengewinde.
Schlauchlänge 1500 mm.
Prüfung: Gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988, DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-2. DIN-DVGW geprüft und zugelassen.

HW-Kategorie	Notfallprodukte
HW-Filter	Notduschen
Außenbreite ca.	80 mm
Außentiefe ca.	80 mm
Außenhöhe ca.	270 mm
Gewicht (Produkt) ca.	1,58 kg