

Numéro d'article: 1.39.202

Gamme de produits Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

Dim.: env. 1200 x 800 x 360 mm (L x P x H en mm),
volume collecté: 215 l

épaisseur de matériau: 3 mm

avec caillebotis galvanisé amovible,

glisses de réglage: hauteur 100 mm,

Convenant pour les liquides combustibles F+, F et
les liquides polluant d'eau WGK 1 - 3.

Attestations:

Déclaration de conformité (ÜHP)

selon StawaR, testées selon TÜV.

Dim.: env. 1200 x 800 x 360 mm (L x P x H en mm),
volume collecté: 215 l

épaisseur de matériau: 3 mm

avec caillebotis galvanisé amovible,

glisses de réglage: hauteur 100 mm,

Convenant pour les liquides combustibles F+, F et
les liquides polluant d'eau WGK 1 - 3.

Attestations:

Déclaration de conformité (ÜHP)

selon StawaR, testées selon TÜV.

Catégorie de marchandises	Bacs de rétention
Largeur extérieure	800 mm
Profondeur extérieure	1200 mm
hauteur extérieure	360 mm